

TransForm N 编码器管理器 NEM-110

NGS-D440 编码器的中央管理



- 网络集成
- 易于安装和配置
- 集中管理

Barco 扩展了 TransForm N (TFN) 产品系列的功能，以通过 NGS-D440 编码器支持符合 HDMI™ 2.0 标准的 4K60 AV 源。在 TFN 中，视频墙已经由 Barco 控制室管理套件 (CMS) 集中管理，现在 NGS-D440 编码器也可以通过在 NEM-110 设备上运行的编码器管理器服务进行集中管理。

为了提供简单、可靠且无忧的设置、配置和维护体验，编码器管理器服务和 NGS-D440 编码器依赖于标准且经过验证的企业 IT 网络服务和协议。该服务作为 IT 集成软件产品构建，用于集中管理 AV 源，并通过专用的 NGS-D440 编码器传送到 TFN 产品系列。

主要特点：

- 网络 IT 集成 在 NEM-110 上运行的编码管理服务要求标准 IT 服务（DHCP、DNS、NTP）在运行期间在网络中可用。这使得可以轻松更改网络配置，而无需重新配置系统。此外，它通过在您的域中配置的主机名让您轻松访问编码管理服务（无需记住 IP）。可以通过网络中的任何一台电脑的浏览器访问编码器管理器服务。
- 易于安装和配置 由于上述网络集成，设备的调试比以往任何时候都更加快速和简单。我们除掉了所有复杂的东西，只显示对显示 AV 源很重要的设置。此外，通过可用于识别设备的实用程序按钮创建源也非常快速轻松。
- 由 NEM-110 集中管理 NGS-D440 全部由 NEM-110 集中管理，仅在 TFN 环境中，因此不能独立运行。这意味着无需担心固件升级；所有这些都通过 NEM-110 上的单个软件实例（编码器管理器服务）来处理。

技术规格

TRANSFORM N 编码器管理器 NEM-110

一般规格	
处理器	Intel(R) Core(TM) i7 四核 CPU 3.4 GHz
内存	16 GB 内存
硬盘	256 GB 固态硬盘
软件	Encoder Manager 服务
网络	2 x 1Gb/s 局域网网卡
波形因数	60 x 190 x 190 毫米 2.36 x 7.48 x 7.48 英寸 带包装: 230 x 260 x 308 毫米 9.06 x 10.24 x 12.13 英寸
净重	2.2 公斤 带包装: 4.5 公斤
电源	外部 PSU 150 W / 90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz
功率消耗	标准83 W 最大110 W
进入电流限定	174A @230V / 72.5A @115V
散热	283 BTU/小时
温度范围	0 -40 °C 32 -104 °F
湿度	上限80% (不结露)
噪音级别	上限32 dbA (在 1 m/32.8 ft 的距离、22 °C/72 °F 的温度下测量)
符合	CE、CB、UL、RCM、BIS、CU-EAC、FCC A 级 CCC 联系巴可销售

生成于：23 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。