

ClickShare Hub Core

模块化视频会议系统，轻松实现混合式会议



- 无线演示：一键共享 4K 内容
- 从设计上就注重安全性，采用云管理，并基于微软设备生态系统平台 (MDEP) 构建
- 新一代 ClickShare 按钮，支持 Wi-Fi 6E 和 USB-C DisplayPort 接口™
- 巴可生态标签 A+ 认证的可持续产品

ClickShare Hub Core 是一款模块化的无线视频会议系统，专为轻松实现混合会议而设计。参会者只需轻点可立享控制面板即可开始混合会议。借助新一代 ClickShare 按钮，分享 4K 内容也变得同样简单。

对于 IT 管理人员和集成商而言，ClickShare Hub Core 为所有房间类型提供可定制的解决方案，并具备企业级安全性和合规性。它基于微软设备生态系统平台 (MDEP) 构建，可保证企业级安全性和合规性。

预计将于 2025 年底上市。

技术规格

CLICKSHARE HUB CORE

一般规格	
操作系统	Windows 10 或更高版本 macOS 14 (Sonoma) 和 15 (Sequoia)
系统要求	为了流畅使用 Microsoft Teams 或 Zoom，最低配置：Intel i3 双核处理器或 AMD Ryzen 7/ 8GB RAM/操作系统：Windows 10 最新版本或 Mac OS Mojave 最新版本 推荐配置：Intel i5 四核处理器或 AMD Ryzen 9/8GB RAM/操作系统：Windows 11 最新版本或 Mac OS 最新版本
视频输出	HDMI：UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP（控制面板）：HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
视频输入	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
音频输出	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
可立享按钮	1
可立享应用程序	桌面 & 移动端 *
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast *
屏幕上同时显示的最大信号源	1
噪声水平	上限 25 dBA（30°C 时）
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 和 IEEE 802.15.1 BT 5.3
覆盖范围	可立享按钮与可立享主机之间的上限距离为 30 m (100ft) 频带 2.4GHz、5 GHz 和 6 GHz (DFS)
频带	2.4GHz、5GHz 和 6GHz DBS/HBS（部分国家/地区支持 DFS 频道）
连接	背面：1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 电源传输 3.1 EPR 接收器 1x HDMI 输出 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 设备 + USB-C DP 接口™ 输出 1x USB-C 2.0 + USB-C DP 接口™ 输出正面：1x USB-C 2.0/3.0
温度范围	操作温度：0°C 至 +40°C（+32°F 至 +104°F）最高温度：35°C (95°F）（3000 m 下时）存储温度：-20°C 至 +60°C（-4°F 至 +140°F）
湿度	存储：0 至 90% 相对湿度，无冷凝 操作：0 至 85% 相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
触控屏支持和交互性	是*
本地视图	高质量 *
网络连接	LAN
管理和报告	是
保修政策	3 年标准
尺寸（高 x 宽 x 深）	37 * 180 * 180 (mm)
功耗	运行：140W（上限）待机：
电源	外部 USB-C 充电器 100W（PD3.0 SPR）、180W（PD3.1 EPR）
重量	720 克
Box content	可立享 Hub Core Base Unit、2 个第五代 可立享 Hub 按钮、安装盘、安全手册、快速安装指南

生成于：02 Dec 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。