

wePresent WiPG-1600W

Ofrece el máximo de funciones para una experiencia interactiva: híbrido entre sistema inalámbrico, transmisor multimedia y perfección.



- **Conexión en red flexible mediante LAN por cable, LAN inalámbrica o ambas simultáneamente**
- **Conectividad USB**
- **Streaming de vídeo con resolución Full 1080p y baja latencia**
- **Anotación en pantalla para presentaciones más interactivas**
- **Alimentación a través de Ethernet (PoE) para instalaciones flexibles y sencillas**

Como todos los modelos de wePresent, WiPG-1600W ofrece compatibilidad entre plataformas para que dispositivos de Windows, Mac OS, Chromebook, Android e iOS puedan realizar presentaciones e interactuar juntos. WiPG-1600W también es compatible con Apple AirPlay, lo que permite a los usuarios realizar presentaciones usando el protocolo nativo de Apple.

Conectar personas e ideas

WiPG-1600W ofrece todas las características de WiPG-1000, además de actualizaciones inteligentes y consideradas. Las funciones de pizarra virtual y anotación en pantalla permiten a los presentadores destacar aspectos importantes y desarrollar ideas durante la presentación. Con solo conectar un ratón USB a la unidad, los presentadores pueden fácilmente realizar anotaciones en pantalla y acceder a funciones de control de conferencia para moderadores sin necesidad de una pantalla táctil.

Conexión rápida para invitados

WiPG-1600W ofrece varios tipos de conexión para adaptarse a cualquier entorno. A través del puerto USB incorporado, se pueden realizar presentaciones de documentos, recursos multimedia y vídeos sin necesidad de usar dispositivos móviles PC o Mac. Los invitados pueden conectarse y compartir su contenido mediante un token USB que ejecuta el software MirrorOp sin necesidad de instalarlo en su dispositivo, o bien pueden iniciar el software directamente desde la unidad wePresent para presentar contenido sin necesidad de instalar software.

Soluciones para atraer la atención del público

Con las diapositivas web, los presentadores pueden estar seguros de que mantendrán el interés del público y su atención en el contenido que están

compartiendo. Esta función permite que todos los asistentes que estén conectados puedan ver el contenido que se está proyectando en la pantalla, así como cualquier anotación en pantalla, en su propio dispositivo en tiempo real.

La distribución de 1 a muchos permite mostrar el contenido de la presentación simultáneamente en varios dispositivos wePresent conectados en red, una solución ideal para experiencias de aprendizaje o reuniones de gran envergadura.

WiPG-1600W promete convertir su presentación en una experiencia novedosa e interactiva.

Especificaciones del producto**WEPRESENT WIPG-1600W**

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 7, 8, 10 y versiones posteriores macOS X, 10.9 y versiones posteriores Android 4.1 y versiones posteriores iOS 9 y versiones posteriores
Compatibilidad nativa con estándares del sector	Apple AirPlay
Salida de vídeo	1 x HDMI 1 x VGA
Frecuencia de cuadro	hasta 30 fps
Resolución de salida	hasta 1080p
Usuarios conectados	hasta 64
Fuentes	Hasta 4 simultáneamente con diseño de pantalla fija
Salidas de audio	HDMI analógico mediante toma de audio de 3,5 mm
Protocolo de autenticación	WEP WPA / WPA2 PSK WPA / WPA2 Enterprise Modo de estación 802.1x EAP
Protocolo de transmisión inalámbrico	2,4 G (b/g/n) / 5G (a/n) conmutable
Interfaces	1 x VGA de 15 patillas (parte trasera) 1 x LAN Ethernet RJ-45 (parte trasera) 1 x HDMI (parte trasera) 2 x USB 2.0 (parte delantera) + 1 x USB 2.0 (parte trasera) 1 x clavija para teléfono estéreo (parte trasera) 1 x botón de encendido LED (parte frontal) 1 x botón de reinicio (parte inferior)
consumo de potencia	15,3 W (consumo de energía a carga completa) bajo condiciones de prueba: · Fuente de alimentación: 5 V CC · Versión de software: 1.0.0.5 · Versión de hardware: 0,53 · Puerto USB: 0,5 A de carga en cada puerto (total de 3 puertos) · Wifi: 2,4G/11n (proyección de cuatro transmisiones de video de 1080p) · Puerto Ethernet: paquete de ping · HDMI: Pantalla de salida 4 en 1 · VGA: Pantalla de salida 4 en 1 · Clavija para teléfono: Conectar a altavoz
Disipación de calor	18,755 BTU/h
peso	801 g (con paquete) 293 g (sin paquete)
dimensiones	159 x 91 x 29,9 mm (sin embalaje) 216 x 220 x 66 mm (con embalaje)
Temperatura ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -10 a 70 °C
Humedad ambiental	Funcionamiento: 10-90% Almacenamiento: 10-85 % HR

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.