

OverView mP50

50" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with XGA resolution.



Specifiche tecniche

OVERVIEW MP50

Specifiche generali

Risoluzione	XGA
Colori	16.7 millions Color management 30 bit/pixel
Lampada	<ul style="list-style-type: none">• 100W lamp• operation time typ. 8000 hours (average)integrated in a pre-adjusted lamp module, no re-adjustment after replacement
Alimentazione CA	95-230 VAC \pm 10%, 50-60 Hz
Alimentazione	140 W
Luminanza	250 cd/m ² 73 ftL
Luminosità	600 lumens
Contrasto	250:1
Uniformità della luminosità	> 95%
Struttura dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• Diagonal 50"• Width 1,000 mm / 39.37 in.• Height 750 mm / 29.53 in.• Depth 568 mm / 22.36 in.• Weight 45 kg / 99.2 lbs
Conformità ambientale	operating temperature 0-40°C 30-105°F humidity max. 80% (non condensing)
Schermi	HVA type 50" screen Width 1000 mm 39.37 in. Height 750 mm 29.53 in. Depth 96.5mm 2.77 in. Weight 9 kg 19.84 lbs

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.