


BarcoGraphics 1209s + Iris³



Technische Daten

BARCOGRAPHICS 1209S + IRIS³

Allgemeine technische Daten

Kompatibilität	Display compatibility up to 2500 by 2000 pixel workstations Horizontal scan frequency range of 15-135 kHz 120 MHz RGB amplifiers Universal signal connection facilities
Kontrast	>1000:1 (full white/full black)
Lichtausgabe	1250 Lumen (at 10 % peak white) 195 Lumen (Economy mode) 240 Lumen (Normal mode) 270 Lumen (Boost mode)
Bildgröße	Min.: 2 m (6.6 ft.) Max.: 8.8 m (29 ft.)

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com

