

ClickShare Bar Pro

Premium-Videobar für ansprechende, mühelose drahtlose Konferenzen



- **Kristallklarer, hochwertiger Stereo-Sound**
- **Fortschrittliche 4K-Kamera mit KI-Unterstützung**
- **Kabelgebundenes Roomdock für die Freigabe von 4K-Inhalten und alternative Konnektivität**
- **Erweiterte Interaktivität: Touchback, Annotation und Blackboarding**
- **CO2-neutrales Produkt**

Die ClickShare Bar Pro ist eine CO₂-neutrale All-in-One-Videobar der Premiumklasse mit hochentwickelten Funktionen. Sie ermöglicht mit jeder Videokonferenzplattform ansprechende, mühelose drahtlose Konferenzen in kleinen Besprechungsräumen und Gruppenräumen.

Dank ihrer fortschrittlichen AV-Funktionen (Dual-Screen, 4K-Inhaltsfreigabe) und interaktiven Funktionen (Touchback, Anmerkungen, Blackboarding) ermöglicht sie einen kristallklaren Ton, scharfe Ansichten und eine verbesserte Interaktivität für Meetings, bei denen sich alle Teilnehmer gehört und gesehen fühlen. Diese Lösung bietet beispiellose Flexibilität und ermöglicht es IT-Managern, ihre Konferenzräume problemlos auszustatten. In Verbindung mit einer 5-Jahres-Garantie reduziert die Bar die Gesamtbetriebskosten, indem sie alle Funktionen für Zusammenarbeit, Audio und Video in einem leistungsstarken Gerät vereint.

Technische Daten

CLICKSHARE BAR PRO

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (Ventura) und höher Android v13 und höher (ClickShare-App) iOS 16 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Erlebnis mit Microsoft Teams oder Zoom Minimum: Intel i3 Dual-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 neueste Version oder Mac OS Mojave neueste Version Empfohlen: Intel i5 4-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 11 neueste Version oder Mac OS neueste Version
Videoausgänge	4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz. oder 2x 1080p bei 30 Hz. HDMI™ 1.4b oder 1.4b oder USB-C DP ALT-Modus (DisplayPort 1.2)
Videoeingänge	4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz.USB-C DP-ALT-Modus (DisplayPort 1.2)
Kamera	4K, 1080 px, 720 px bei 30 Bildern pro Sekunde, 5-facher Zoom/ePTZ, 120°FOV
Kamera-KI	Gruppen-Framing, Sprecher-Framing sowie Tracking-und Kompositionsmodus mit bis zu 4 Personen
Audioausgang	2 x 10 W Voll duplex-und Stereolautsprecher, 8 Ohm Impedanz
Audioaufnahme	6 Beamforming-MEMS-Mikrofone mit Echo-und Hintergrundgeräuschunterdrückung, Aufnahmereichweite: max. 4 Meter
ClickShare Buttons	2
ClickShare-App	Desktop und Mobilgerät
Native Protokolle	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	2
Geräuschpegel	Lüfterlos
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
REACH	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Bar
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern im Netzwerkintegrationsmodus unterstützt)
Anschlüsse	1 x USB-C 3.1 (DP) zum Bildschirm, 1 x USB-C 3.1 (DP) Videoeingang, 1 x USB-A 2.0, 1 x Ethernet LAN 1Gbit, 1 x USB-C 2.0 (seitlich)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Feuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss (Rück-und Unterseite)
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerkverbindung	LAN und WLAN
Management und Reporting	Ja
Garantie	Standardmäßig 1 Jahr, Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
Abmessungen der ClickShare-Basiseinheit	
Abmessungen (HxBxT)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Leistungsaufnahme	Betrieb: 5–20 W, 65 W max.
Stromversorgung	Standard-110/220-V-AC-Stecker oder USB-C (Rückseite)
Gewicht	2500 gr

Generiert am: 13 May 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.