

DP2K-11Cx

Компактный пакет, состоящий из проектора и интегрированного медиасервера для экранов шириной до 11 м (59 футов)



ЭТОТ ПРОДУКТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В КИТАЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОМПАНИЮ CFG BARCO (BEIJING) ELECTRONICS CO. LTD

sales.gc@barco.com Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу

экранами шириной до 11 м сертифицированный по DCI проектор 2-киловаттную лампу кинематографическую оптическую систему IMB от Doremi медиасервер ShowVault программное обеспечение управления экранами (SMS) DP2K-11Cx – это недорогое компактное решение для небольших цифровых кинозалов с . Пакет DP2K-11Cx поставляется как интегрированный пакет, который включает , , , и , включающий и хранилище данных.

Эффективная эксплуатация при минимальных затратах
модульной конструкции снижение затрат на обслуживание. Использование устройства DP2K-11Cx не вызовет затруднений благодаря его . За счет достижения максимального светового выхода стандартных ламп для цифрового кино эксплуатационные расходы на лампы существенно снижены. Так как DP2K-11Cx – это полностью интегрированный комплект цифрового кино, во время установки отпадает необходимость в подсоединении, настройке и калибровке разных типов оборудования. Эта эффективная эксплуатация конвертируется в и большой срок службы при кинопоказе.

Гибкое управление экранами с перспективой на будущее

содержимого разрешением 4K и 2K стандартными высокими частотами кадров JPEG2000/MPEG2. Интегрированный медиасервер разработан с учетом перспектив кинематографа: он полностью оборудован для воспроизведения и поддерживает и . Чрезвычайно гибкий мультимедийный проигрыватель совместим с содержимым и . Стандартные сетевые интерфейсы связывают медиасервер с системой управления экранами (SMS), обеспечивая централизованное управление экранами.

Без потерь качества изображения

герметичная оптическая система. Защищенная патентами Barco не только исключает попадание пыли, гарантируя более долгий срок службы оборудования и прекрасное качество изображения; с ней также можно использовать более дешевые металлические фильтры.

Полная сертификация по DCI и поддержка 3D-содержимого

Сертифицированное по DCI устройство DP2K-11Cx готово к показу в вашем кинотеатре любого содержимого в цифровом качестве. Оно также полностью совместимо со всеми основными 3D-системами.

Технические характеристики**DP2K-11CX****Общие характеристики**

Доступность	ЭТОТ ПРОДУКТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В КИТАЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОМПАНИЮ CFG BARCO (BEIJING) ELECTRONICS CO. LTD Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу sales.gc@barco.com
Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	Устройства DC2K размером 3 x 0,98 дюйма из темного металла
Родное разрешение	2048 x 1080 пиксел
Оправа	Герметичный корпус системы DMD и оптического блока
Лампа	1,2-2 кВт
Размер экрана	Ширина до 11 м/36 футов (коэффициент яркости экрана 1,2 при 14 фут-ламбертах)
Уровень контрастности	2000:1
Ввод цифрового видео	2 входа DVI оба с возможностью выбора одно-или двухканального входа
Интегрированный медиаблок	Воспроизведение сигналов JPEG2000 DCP разрешением 2K и 4K Высокие частоты кадров в 3D-режиме Воспроизведение изображений JPEG2000 со скоростью передачи данных до 450 Мбит/с Коррекция цветов Dolby3D Поддержка BluRay 3D MPEG-2 H.264 2 входа 3G-SDI 1 вход HDMI 1.3 16 звуковых каналов AES/EBU (2 x RJ45) 4 x GPI, 6 x GPO (2 x RJ45)
Media server	Хранилище данных полезным объемом 2 ТБ (RAID-5) 3 жестких диска 3,5", заменяемых в горячем режиме Встроенный сенсорный экран для управления с помощью программного обеспечения SMS 2 ETH для управления и считывания данных 1 USB с доступом спереди для считывания данных
Программное обеспечение SMS (IMS)	Проигрыватель/редактор/планировщик показа Автоматизация, 3D, считывание данных Интеграция TMS
Основные объективы	1,2 -1,8 1,4 -2,05 1,6 -2,5 1,95 -3,2 2,4 -3,9
Диагностика проектора	посредством управляющего программного обеспечения Communicator посредством агента SNMP
Требования к источнику питания	220 В
Размеры проектора (ВхШхГ)	558 x 694 x 1034 мм 22,0 x 27,3 x 40,7 дюймов Примечание. Расстояние от нижней части проектора до поверхности не должно составлять меньше 5 см
Вес проектора	100 кг (220 фунтов)
Окружающая Температура	Не более 35 °C/95 °F
Параметры	ACS-2048 Дополнительные модули для 3D-режима Монитор с сенсорным экраном Опора Аудиодекодер Auro 11.1 Живое 3D: RealD Live или Sensio Параллелизация потоков просмотра RealD

Создано: 21 Jun 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.