

# ClickShare CSE-200+

Solución de colaboración inalámbrica para compartir contenido de forma creativa, ideal para la empresa



- **Hasta 2 usuarios compartiendo contenido en la pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Cambio fluido entre fuentes inalámbricas y por cable**
- **Características de seguridad mejoradas**
- **Anotación, pizarra y compatibilidad con Touch Back en una pantalla con resolución 4K**
- **Gestión centralizada**
- **Se entrega con 2 Buttons**

La creatividad es capaz de impulsar cualquier negocio. Si las reuniones, conversaciones y sesiones de intercambio de ideas se enriquecen con recursos y soluciones para la creatividad, se potencia la colaboración en equipo y logramos mejores resultados empresariales. Con ClickShare, la solución de colaboración inalámbrica, logrará una colaboración eficiente y una creación de ideas fluida en su empresa.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

## **Intercambio enriquecido**

El CSE-200+ ofrece una experiencia colaborativa interactiva en salas de reuniones de tamaño medio. Permite compartir simultáneamente contenido de hasta dos personas. Solo hay que conectar un dispositivo USB (el ClickShare Button) a su PC o Mac y hacer clic en el Button para que el contenido del ordenador portátil se muestre en la pantalla de la sala de reuniones. Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio.

## **Estimule la creatividad en toda la empresa**

El CSE-200+ se ha diseñado para empresas. Ofrece una entrada HDMI para conectar equipos antiguos, permite cambiar fácilmente entre fuentes inalámbricas y por cable, dispone de funciones de seguridad mejorada, integración completa en la red, una amplia variedad de funciones de interactividad, como anotaciones, pizarra y compatibilidad con Touch Back en una pantalla con resolución 4K y gestión centralizada. El CSE-200+ permite

El CSE-200+ se ha diseñado para empresas. Ofrece una entrada HDMI para conectar equipos antiguos, permite cambiar fácilmente entre fuentes inalámbricas y por cable, dispone de funciones de seguridad mejorada, integración completa en la red, una amplia variedad de funciones de interactividad, como anotaciones, pizarra y compatibilidad con Touch Back en una pantalla con resolución 4K y gestión centralizada. El CSE-200+ permite que dos personas compartan contenidos simultáneamente, lo que fomenta el intercambio de ideas y la productividad.

El CSE-200+ es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

Añadir ClickShare CSE-200+ a la configuración de su sala de reuniones fija (por ejemplo, una sala de Microsoft Teams o Zoom) mejora la interactividad, la productividad y la colaboración en las reuniones de Microsoft Teams y Zoom, porque recupera el verdadero enfoque de colaboración en las conferencias.

## Especificaciones del producto

## CLICKSHARE CSE-200+

### Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 de 32 y 64 bits macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android versión 7, 8 y 8.1 (aplicación ClickShare) iOS 11, 12 (aplicación ClickShare)
Salidas de vídeo	1x HDMI 1.4b
Entradas de vídeo	1x HDMI 1.4b
Resolución de salida	4K UHD (3.840 x 2.160) a 30 Hz
Resoluciones de entrada	1920x1080 a 30 Hz
Audio	Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm, S/PDIF
Compatible con AirPlay	Duplicación de pantalla en iOS (AirPlay) desde iOS 9.0 hasta iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave)
Compatibilidad con Google Cast	Android 8
Compatibilidad con Miracast	Windows 10
Frecuencia de cuadro	Hasta 30 fps*
Número de fuentes simultáneas en pantalla	2
Número de conexiones simultáneas	16
Compatible con iPad, iPhone y Android	Compartir documentos, el explorador y la cámara en dispositivos Android e iOS a través de la aplicación ClickShare
Escritorio extendido	Disponible (según el sistema operativo). Podría necesitar paquete de ampliación de ClickShare.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X usando ClickShare Button en modo de integración de red
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e IEEE 802.15.1
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en un determinado número de países -próximamente)
conexiones	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB Tipo C 2.0 (parte trasera); 2x USB Tipo A 2.0 (parte trasera); 1x USB Tipo A 2.0 (parte frontal) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm), digital S/PDIF
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
rango de temperatura	Funcionamiento: 0 a +40 °C (+32 a +104 °F) Máx: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: -20 °C a +60°C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Garantía	3 años estándar
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

### Dimensiones de la unidad base ClickShare

Dimensiones (Al x An x P)	39 x 200 x 202 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 50 W (máx.) En espera:
peso	900 g

Generado en: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.