

LC-3001

30" WQXGA LCD display



Barco's High-Resolution LCD display LC-3001 has been specifically designed for use in a wide variety of professional applications. The LC-3001 presents crisp, clear and color-accurate images on 30" screen size with WQXGA resolution (2560x1600 pixels).

Your benefits:

- High brightness
- High contrast, even in high ambient light environments
- High resolution and pixel density
- Frame lock and genlock functionality
- Low power consumption
- Long lifetime

Технические характеристики**LC-3001****Общие характеристики**

Технология	TFT LCD
Разрешение	2560x1600
Срок эксплуатации	50,000h average
Цвета	16.8 million
Цветовая гамма	76% NTSC
Форматное соотношение	16:10
Угол обзора	176°/176°
Время ответа	6 ms
Точек на дюйм	101 dpi
Установка цветности	6500K
Уровень контрастности	650:1
Яркость	250cd/m ²
Датчик света	Backlight stabilization sensor
Стандартные входы	2 DVI inputs
Поддерживаемое разрешение	2560x1600
Контроль	-RS232 control -DDL WMMV -On Screen Display (OSD)
Ввод	90V-264V (45Hz-65Hz)
Энергопотребление	150W
Рабочая температура	10° to 40°C (50° to 85°F)
Влажность	Max. 80%
Соответствие регулирования	CE, UL, FCC
Охлаждение	Low noise level 21 dB(A) / fanless cooling
Диагональ деятельного экрана	29.8" (756.3 mm)
Область деятельного экрана	641.3 x 400.8 mm (25.24" x 15.78")
Габариты	697 x 456 x 107 mm (27.4" x 17.9" x 5.91")
Вес	15 kg (33 lbs)
Переднее стекло	Standard
Подвешивание	VESA 100 x 100
Гарантия	The product is subject to warranty of 2 years. Warranty for image retention is subject to certain conditions of use.

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com