

ClickShare X-Display 65"

O ClickShare X-Display, projetado para seu laptop (BYOM), integra recursos avançados de áudio, vídeo e tela para proporcionar uma experiência de reunião híbrida perfeita.



- Conjunto de 16 microfones com alcance de 12 metros para captura precisa de áudio
- Redução de ruído orientada por IA, mascaramento de som por IA e cancelamento de eco
- Som estéreo envolvente de alta qualidade
- Câmera ultra nítida 4K de 50 megapixels
- Tela antirreflexo de alto brilho de 400 nits para visibilidade nítida
- Expansível com uma variedade de periféricos de terceiros

O ClickShare X-Display é uma solução de ponta que integra recursos de áudio, vídeo, tela e colaboração, projetada para elevar ambientes de trabalho híbrido. Com um conjunto de 16 microfones e uma câmera 4K de alta definição de 50 megapixels, ele garante uma experiência audiovisual superior. Totalmente compatível com as principais plataformas e dispositivos de nuvem, ele garante uma experiência de reunião contínua, eficiente e estável com configuração mínima necessária.

Especificações técnicas

CLICKSHARE X-DISPLAY 65"

Visor

Tamanho	65 polegadas
Tipo	LCD
Resolução	4K UHD (3840*2160)
Taxa de contraste	4000:1
Brilho	400 cd/m2 (típico)
Gama de cores	90% NTSC (típico)
Precisão de cor	ΔE
Tipo de luz de fundo	D-LED
Painel	<ul style="list-style-type: none">• Antirreflexo• Anti-interferência de luz ambiente, exibição mais nítida
Taxa de atualização	60Hz

Câmera

Pixels	50 MP
Fonte do sensor	SONY
Resolução	4K, 1080p, 720p a 30 fps
Campo de visão	99°
Tamanho do pixel	1,0 um
ZOOM	Zoom digital de 5x
WDR	Sim
Correção de distorção	Sim
Tampa da lente	Tampa deslizando manual

Função de IA

Enquadramento de grupo	Sim
Modo de composição	Sim (até 8 pessoas)
Enquadramento do orador	Sim
Rastreamento inteligente	Sim Enquadramento do alto-falante com vista panorâmica
Película para isolamento acústico IA	Sim 30°/60°/90°/180° -4 níveis disponíveis
Alto-falante IA adaptativo	Sim De acordo com os diferentes ambientes acústicos do espaço de reunião, o efeito sonoro do alto-falante é ajustado automaticamente para se adequar ao espaço de reunião atual

Microfone

Quantidade	16 microfones MEMS de formação de feixe
Processamento de áudio acelerado por hardware	Sim
Distância de captação	até 12 metros
Ângulo de captação do som	180°
Cancelamento de eco	Sim
Supressão de ruído	Sim Mais de 300 tipos de ruído podem ser suprimidos
Controle automático de ganho	Sim
Desreverberação	Sim

Alto-falante

Canal	Estéreo de 2.1 canais
Quantidade	5 unidades de alto-falante (alto-falantes de baixo separados)
Domínio de frequência	60 Hz a 20 KHz
Potência de saída	2x15W+20W
Posição	Superior

Especificações gerais

Dimensões (L*P*A)	1465,1 * 77,7 * 912 mm
Peso	38,37 kg (peso bruto) 29,11 kg (peso líquido)

Capacidade de expansão

Microfone com expansão de suporte (modo cascata)	Sim até 4 vivas-vozes sem fio ClickShare
Periféricos USB de terceiros	Sim
OPS	CX-M (opcional)

Conexões

ENTRADA HDMI	2 HDMI 2.0
SÁIDA HDMI	1 1080p / 2160p
USB-C (frontal)	1 frente
USB-C (placa)	1 placa
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 somente para atualização do X-Display
RJ45 (entrada de microfone)	1 conexão a viva-voz sem fio ClickShare
Saída de áudio	1 SPDIF

Especificações técnicas**CLICKSHARE X-DISPLAY 65"**

RS232	1 DB9, 1
RJ45 (1 Gbps)	2 Ethernet
Acessórios	
Cabo	Cabo de alimentação x 1
Controle remoto	1
Suporte de parede	Sim
Suporte de chão	Opcional
Caixa de armazenamento	Sim
Cabo Tipo C	Sim
Potência	
Power Supply	CA 100 a 240 V, 50/60 Hz
Cabo de alimentação	China, 3 metros de comprimento
Consumo máximo de energia operacional	< 180 W
Consumo máximo de energia em espera	< 0,5 W
Ambiente	
Temperatura de operação	0°C~40°C
Umidade de operação	10% ~ 90% UR
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% UR
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C
Altitude	5000 metros
Conformidade	
EMC/Segurança	CCC/CE
Energia	Etiqueta de energia da China (2)
RoHS	RoHS da China

Gerada em: 02 Jun 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO