

Galaxy NW-12

Трехчиповый цифровой 3D-стереоскопический DLP-проектор с поддержкой сети, 12000 люмен, WUXGA



Система Barco Galaxy NW-12 — это первый в мире активный 3D-стереоскопический проектор с аппаратным разрешением WUXGA (1920x1200). Это прекрасный выбор для любой одно- или многопроекторной системы отображения для совместной работы.

Благодаря полной совместимости с пакетом программного обеспечения XDS Control Center компании Barco проектор Galaxy NW-12 предоставляет доступ к локальными и сетевыми источникам изображений в знакомой среде Windows. Источники изображений можно просматривать в различных окнах (с возможностью изменения размеров, перетаскивания и перекрытия окон) в системе проецирования, состоящей из любых комбинаций 2D- и 3D-проекторов.

Исключительное качество стереоскопических изображений

Конструкция, не требующая обслуживания

Проекторы Galaxy NW-12 характеризуются одним из самых низких уровней шума среди устройств своего класса, а также гарантированно долгим сроком эксплуатации системы благодаря полностью герметичной оптической системе с жидкостным охлаждением. Это не только препятствует попаданию пыли внутрь проектора, но также исключает необходимость в регламентном обслуживании и значительно сокращает потенциальное время простоя системы.

Оптимизирован для системной интеграции

Проекторы Galaxy NW-12 компании Barco оптимизированы для интеграции в многопроекторные системы благодаря применению следующих технологий. • Технология сопряжения кромок позволяет создавать непрерывное изображение без размытых зон перекрытия в областях совмещения проекций. • Технология DynaColor и связанная технология постоянной светоотдачи (CLO) обеспечивают одинаковую светоотдачу и отображение цвета на всех участках экрана. • Технология коррекции геометрии искривлением обеспечивает точное проецирование под различными углами на сферические или изогнутые поверхности.

Технические характеристики

GALAXY NW-12

Общие характеристики	
Светоотдача	12000 люмен
Уровень контрастности	до 2000:1
Разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
Тип микросхемы	Трехчиповый проектор DLP
Лампа	Ксеноновая лампа 2 кВт
Гарантия лампы	
Гарантированный срок службы	750 ч
Вес	70 кг (154,2 фунта)
Габариты (WxLxH)	590 x 913 x 345 мм (23,22 x 35,94 x 13,58 дюйма)
Перемещение объектива	
По горизонтали до +/- 65 %	По вертикали до +/- 110 %
Стандартные входы	
Сдвоенный двухканальный разъем DVI	
3 входа для синхронизации стерео (мини-разъем DIN)	
Факультативные входы	
Два свободных уровня (см. варианты)	
Коммуникационный порт	
RS232 (на D9)	
Ethernet со скоростью 10/100 Мбит/с (на RJ45)	
Данные	
Аналоговые источники с частотой следования пикселей до 270 МГц	
Источники DVI с частотой следования пикселей до 300 МГц (включая WUXGA 120 Гц)	
Безопасность	
ETL60950 и EN60950	
Соответствие стандарту CE	
Соответствие стандарту CCC	
Мощность переменного тока	
220-240 В	
Максимальная потребляемая мощность	
2800 Вт/9560 БТЕ	

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

