


IB-6

LED display for backdrop applications



Product specificaties

IB-6

General specifications

Pixelpitch	6 mm	
Luminantie	at 6500°K: 350 cd/m² 100 ftL at 3200°K: 265 cd/m² 70 ftL	
Led-configuratie	3-in-1 SMD	
Pixeldichtheid	25,920/m² (2,410/ft²) 5,184/tile (72x72)	
Energieverbruik	-maximum: 400W/tile -average: 100W/tile	
Gewicht / tegel	11.8 kg 26 lbs	
Verwerking	color: 14 bit/color grayscale: 8 bit/color	
Kleuren	4.4 trillion	
Vernieuwingssnelheid	400 Hz (PAL/NTSC) minimum	
Temperatuur	operating	0 - 40°C (32 - 104°F)
	storage	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Vochtigheid	operating	35 - 85%
	storage	10 - 90%
Broncompatibiliteit	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA	
Certificeringen	UL -CE -TUV Class A	

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

