


OverView KVD-5521C

55 英寸超窄边 (UNB) 液晶拼接显示系统，适用于入门级和中端应用



- 500 尼特亮度，UNB 生成
- 卓越的显示单元色度和亮度
- 用户友好的视频墙设置和控制界面
- 带集成传感器的 Sense X 亮度和颜色自动校准
- 无风扇解决方案，实现无噪音性能
- 可选 5 年服务包

巴可 OverView KVD-5521C 是一种高性能、中等亮度（典型：500 尼特）、成本优化的 55 英寸 LCD 屏，专用于平铺式拼接显示系统。OverView KVD-5521C 属于 UNB 3.5 毫米边框系列产品，具有出色的色彩和宽视角，为入门级和中端应用提供了巨大的价值。

通过自动颜色和亮度校准节省成本

OverView KVD-5521C 是巴可高度知名且业界前沿的 OverView 液晶拼接显示系统产品组合的一部分 - 与巴可高端优利视平台相得益彰。标志性的创新型 Sense X - 巴可公司的自动实时色彩和亮度校准系统 - 可确保整面墙始终呈现完美平衡的图像 - 从而避免视频墙出现“棋盘格”图案图像。巴可是市场上唯一一家基于集成的亮度和颜色传感器实现此类型的实时自动校准的公司。

努力提高正常运行时间

使用巴可的拼接显示系统管理器更易于控制拼接显示系统，从而进一步提高用户友好性。现在，这种易操作性在新的拼接显示系统管理套件（一种适用于巴可拼接显示系统的基于云的远程监控、诊断和控制解决方案）下变得更加明显。这为 AV 系统集成商和托管服务提供商提供了从中心位置远程管理整个安装基础的可能性。这不仅降低了运营成本，而且还确保了更快、更有效的故障排除并提高了客户满意度。

技术规格

OVERVIEW KVD-5521C

面板	
LCD技术	同面技术
分辨率	全高清 (1920 x 1080)
背光	直接 LED
宽高比	16:9
亮度	500 cd/m ² (典型)
Temperature sensors	是
亮度均匀性	9P: 95%
对比度	1200:1 (标准值)
灰阶	8 比特
白点色温	原生 10000 K (典型)
颜色调节	Sense X 色彩和亮度自动校准
背光寿命	50,000 小时 (典型)
冷却方式	无风扇
响应时间	< 8 毫秒
屏幕雾化度	25%
视角 (H, V)	178°, 178 度
工作温度	0 -40°C
工作湿度	20% -80% (非冷凝)
存储温度	-20 - 60°C
存储湿度	10% -80% (非冷凝)
固定	VESA 600x400
操作	24/7
尺寸	
尺寸	1213.5 x 684.3 x 122.9 毫米 47.77" x 26.94" x 4.84"
屏幕对角线距离	55 英寸 (1397 mm)
可视区域尺寸	1,209.6 mm x 680.4 mm 47.62 " x 26.79"
净重	27.55 kg 60.74 lbs
边框总宽度 (两个相邻的显示屏)	UNB (3.5 mm 0.14") 系列
连通性	
显示端口	2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 米时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆) 1 个 DP1.2 输出
HDMI	2 个 HDMI 2.0 输入
HDCP	是
网口	1
USB	1 个输入 (仅用于电源)
电源	
AC输入电压	100-240 VAC, 50-60 Hz
功率消耗	190W (500 尼特固有)
散热	650 BTU/小时

生成于：18 Jun 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

