

# ClickShare Bar Core

Видеопанель для увлекательных и простых беспроводных конференций



- Кристально чистый, высококачественный стереозвук\*
- Усовершенствованная камера с поддержкой 4K и ИИ
- Упрощенная установка
- Разумная инвестиция: низкая потребность в обслуживании, минимальное время простоя, перспективная платформа
- Углеродно-нейтральный продукт\*\*

ClickShare Bar Core — это универсальная видеопанель с нулевым «углеродным следом», которая позволяет легко и увлекательно проводить беспроводные конференции в конференц-залах малого и среднего размера с любой платформой для видеоконференций. Обеспечивая высокое качество аудио и видео, это решение дает участникам совещаний возможность почувствовать себя услышанными и увиденными. Оно также отличается простотой установки и более низкой совокупной стоимостью владения.\* Стереодинамики будут доступны в середине 2024 года.\*\*Получение статуса углеродной нейтральности запланировано на конец 1-го кв. 2024 года.

**Технические характеристики****CLICKSHARE BAR CORE**

Общие характеристики	
Операционная система	Windows 10 и более поздние версии, macOS 11 (Ventura) и более поздние версии, Android 13 и более поздние версии (приложение ClickShare), iOS 16 и более поздние версии (приложение ClickShare)
Требования системы	Для бесппроблемной работы в Microsoft Teams или Zoom Минимальные требования: двухъядерный процессор Intel i3 / 8 ГБ оперативной памяти / ОС: Windows 10 последней сборки или macOS Ventura последней сборки Рекомендуемые требования: четырехъядерный процессор Intel i5 / 8 ГБ оперативной памяти / ОС: Windows 11 последней сборки или macOS последней сборки
Выходы видео	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2)
Входы видео	-
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 120° FOV
Camera AI	Режим группового кадрирования и композиции из 4 человек
Выход аудиосигнала	2 полнодуплексных стереодинамика с мощностью 10 Вт и сопротивлением 8 Ом
Audio pickup	6 МЭМС-микрофонов с формированием направленного сигнала, подавлением эха и ИИ-подавлением фонового шума. Диапазон захвата до 15 футов / 4,5 метра
Устройства ClickShare Button	1
ClickShare App	Для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
Уровень шума	Без вентиляторов
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме, WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании Кнопки ClickShare в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Область действия	Максимум 30 м (100 футов) между ClickShare Кнопкой и ClickShare Bar
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах в режиме сетевой интеграции)
Связи	1 порт USB-C 3.1 (DP) для экрана, 1 порт USB-A 2.0, 1 порт Ethernet LAN 1 Гбит, 1 порт USB-C 2.0 (сбоку)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0 °C до +40 °C (от +32 °F до +104 °F) Макс. температура: 35 °C (95 °F) на высоте 3000 м Хранение: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок (сзади и снизу)
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Нет
Беспроводные конференции	через приложение или Кнопку
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Management and reporting	Да
Гарантия	Стандартная гарантия: 1 год. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare
Размеры базового блока ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

**Создано: 15 May 2024**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).