

LDX-55

55 英寸全高清 LED 背光式 LCD 显示器



巴可公司的 LDX-55 将液晶技术的典型优点（例如维护成本低）与节能 LED 背光相结合，减少了图像老化和着色。

宽视角

在合作环境中，多名参与者往往需要查看屏幕上显示的详细信息，宽视角 (178°) 和大屏幕便是此类环境的绝佳之选。

节省空间的设计

LDX-55 采用了边缘 LED 技术，将 LED 安装在屏幕外缘周围。在该技术的支持下，LDX-55 便可以采用超薄和节省空间的设计。该显示器的设计目的是，可以轻松地安装到高质量的独立应用程序中，也可作为现代控制室的补充可视化解决方案。

高分辨率

巴可公司的高分辨率 LDX-55 能够以精准且高质量的图像显示大量数据。任何输入源均可以逐个像素地显示，避免出现常见于低分辨率显示器上的不必要缩放伪影。LDX-55 兼具显示器的非光滑专业液晶面板和抗图像残留功能，可显示明亮清晰的图像，真实还原高分辨率图形和视频。

技术规格

LDX-55

一般规格

LCD技术	S-PVA, 常规黑色 DID 技术, 用途广泛 AIR 抗图像残留电路
分辨率	全高清(1920x1080)
背光	侧光式LED
宽高比	16:9
像素密度	40 dpi
刷新率	120赫兹
亮度	700 cd/m ² (更大值)
对比度	4.000:1 (标准值)
视角	水平 178° 垂直 178°
白点色温	10.000 K
灰阶	10位 -1,07 亿彩色
精确度	内部 10 位处理, 实现精确的色彩校准
背光寿命	50.000 小时
MTBF	25°C 时 > 100000 小时
屏幕对角线距离	55" (1.396 毫米)
尺寸	1.267 x 749 x 81 毫米 (49,88" x 29,49" x 3,19")
可视区域尺寸	1.210 x 680 毫米 (47,64" x 26,77")
净重	33.5 公斤 (73.85 磅净重)
冷却方式	无风扇冷却-低噪音
AC输入电压	100-240 伏交流电压, 60-50赫兹
功率消耗	260瓦 (更大值) 123瓦 (典型) 19 (休眠) 2.1 (待机)
散热	887 BTU/小时 (更大值)
VGA	独立同步 DSUB-15P 输入/输出
DVI	单链路 DVI-D 输入/输出, 带HDCP
显示端口	显示端口输入 (通过DVI外接)
HDMI	HDMI 类型 A 带 HDCP (通过DVI外接)
HD-SDI	2x BNC 输入 2x 输出 SD, HD, 3Gb/s
颜色调节	配备 DCMS 软件和颜色探头
CVBS	BNC 输入/输出
S 视频	微型-DIN S 终端输入/输出
分量视频	3xBNC 输入/输出
巴可公司 NSL 控制管理器	通过 RS232链连接的服务器 远程客户应用: 开/关, 显示墙设置, 信号源选择, 状态, 亮度, 对比度和色彩调整
控制信号	RS-232 DSUB9 PIN 输入/输出
工作温度	0° 至 40°C
操作湿度	20-80% 非冷凝
存储温度	-20 到 60°C
存储湿度	10-90% 非冷凝
校准	CE, TÜV, eTÜVus, CCC, ROHS, WEEE

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。