

# FLDX 0.61:1 (EN67)

焦点範囲：0.5～4.0m<br>スローレシオ<br><br>WUXGA 0.57:1<br>WQXGA/4K 0.61:1<br>F80: 0.85:1 (WQXGA/4K UHD) <br> (F80にはレンズアダプターR9801442が必要)

焦点範囲：0.5～4.0 m

焦点距離

- WUXGA 0.57:1
- WQXGA/4K 0.61:1
- F80 : 0.85:1 (WQXGA/4K UHD) (F80ではレンズアダプターR9801442が必要)
- F400-HR : 0.53:1 (ネイティブ4K) (F400レンズアダプターを別途使用する必要あり)

**技術仕様****FLDX 0.61:1 (EN67)**

一般仕様	
プラットフォーム	F35、Fx40、Fx70、F80*、F90、F400プロジェクターシリーズ用 *レンズアダプターR9801442が必要です。F80固有のスローレシオ：0.85:1 (WQXGA/4K UHD)
動作F/#	F2.1 メモリ付き電動アイリス F# 2.1-6.0
ズーム比	ズームなし メモリ付き電動フォーカス
焦点距離	12.6 mm
焦点範囲	0.5~4.0 m
重量	~5.4 kg
発送重量	~6.0 kg
投射比	DMDチップ WUXGA 0.57:1 WQXGA 0.61:1 画像サイズ公差：+/-2%

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。