

DisplayPort 1.2クアッド出力 カード



- 4つのDisplayPort 1.2コネクタ
- 最大で4系統までの1600@60P、またはカード（シングルケーブル）あたり2系統の4K@60P（UHD）まで対応
- HDCP 1.4準拠
- VESA/CEA、カスタムタイミング対応
- 出力の自動検知によるオートコンフィギュレーション

技術仕様**DISPLAYPORT 1.2クアッド出力カード****一般仕様**

コネクタ	4x フルサイズDisplayPortコネクタ
解像度	最大2x 4096x2160@60p
色深度	8ビット；10ビット；12ビット（DL以下）
特長	回転およびスプリッターモード
色見本	最大 UHD@60p 4:4:4 10 ビット
HDCP	HDCP 1.x準拠
信号容量	660MHz

Specifications when used with Encore3

Connectors*	フルサイズDisplayPortコネクタx 4
Resolution*	最大4x 4096x2160 @60Hzをサポート
Color depth*	8ビット；10ビット；12ビット
Color sampling*	最大UHD@60p 4:4:4 10ビット
HDCP*	HDCP 1.x準拠 (上部の2つのコネクタ)
Signal capacity*	最大4096x2160 @60Hz
*	Encore3使用時の仕様

生成日:23 Dec 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。