

CompactLink

Kosteneffektive Lösung für die Datenübertragung bis zu 100 m zwischen einem Digitalisierer und einer LED-Wand, oder zwischen 2 LED-Wänden.



Technische Daten**COMPACTLINK****Allgemeine technische Daten**

Bestell-Information	R9853320 CompactLink 50 R9853330 CompactLink 100 R9853340 CompactLink-Kabelset
----------------------------	--

Generiert am: 03 Nov 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.