

ILite 10

バルコILite10 LEDスクリーンモジュールは、高解像度及び中程度の視距離を要するアプリケーションとして理想的なソリューションです。この、ILite LEDモジュールは屋内機材に最適です。



技術仕様

ILITE 10

一般仕様	
ピクセルピッチ	10 mm
輝度	2,500 カンデラ / m2
キャリアブレーションされた明るさ	2,000 カンデラ / m2
LED構成	3-in-1 SMD
ピクセル濃度	9.680/m ² (900/ft ²) 1.936/tile (44x44)
水平視野角	145°C以上
垂直視野角	145°C以上
コントラスト比	950 : 1 (500 lux) 1625 : 1 (225 lux)
輝度半減値	45,000 h
消費電力	100 W / タイル
重量	13 kg
プロセッシング	+ 10 bit
カラー	68,7 billion
リフレッシュ・レート	400 Hz (PAL/NTSC minimum)
適用温度範囲	動作温度 0 -40 °C 保管温度 -20 -60 °C
湿度	operating: 35 -85% storage: 10 -90%
ソース互換性	S-Video / Composite / YUV / RGB / SDI / HDSDI / Data DVI up to SXGA
証明書	UL -CE -TUV -CEBEC
タイル寸法	幅 : 0.448 m 高さ : 0.448 m 奥行き : 0.1495 m

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

