

Монтаж в стойке для NGS-D440

Компактный кодировщик 4K60 для монтажа в стойку



- Простая установка
- Аксессуар для кодировщика NGS-D440
- Входит в семейство продуктов CTRL.

Представляем полнофункциональный кодировщик NGS-D440 компании Barco. Это устройство обеспечивает поддержку AV-источников 4K60, совместимых с HDMI 2.0. Эта 19-дюймовая стойка позволит лучше организовать и проложить кабели. Это поможет поддерживать порядок в сетевых и силовых кабелях, а также уменьшит беспорядок, упрощая поиск и устранение неисправностей и обслуживание установки. В стойке можно установить два энкодера NGS-D440.

Технические характеристики**МОНТАЖ В СТОЙКЕ ДЛЯ NGS-D440****Общие технические характеристики**

Коэффициент формы	19 дюймов
Размеры (ВхШхГ)	482,6 x 257,4 x 43,5 мм
Информация для заказа	R986744090
Примечания	Аксессуар для кодировщика NGS-D440

Создано: 12 Jun 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO