

QSD(0.8:1) Lens



Product specificaties**QSD(0.8:1) LENS****Algemene specificaties**

Distortion	< 1%
EFL	177 mm / 6.97"
Length	221 mm / 8.7"
Max Diameter	188 mm / 7.4"
Net Weight Dimensions	3.7 kg / 8.2 lbs
Projection Distance	1.03 -4.7 m / 40 -187"
Relative Luminance	100%
Resolution	MTF > 80% @ 2.4 lp / mm 6 lp / "
Screen Width (min / max)	1 -6 m / 39 -236"
Projectieverhouding	0.8

Laatst bijgewerkt: 06 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO