

SLM R9+ Performer

小型でSXGA+解像度と9000ANSIルーメンの光出力を備えたバルコの SLM R9+ Performerプロジェクターは、8K~10Kルーメンを要求される市場の経済的なソリューションです。



技術仕様**SLM R9+ PERFORMER**

一般仕様	
光出力	9000 ANSIルーメン
解像度	1400x1050 ネイティブ
輝度均一性	90%以上
コントラスト比	1600:1 (フルフィールド) 2000:1 (ハイコントラストモード)
ディスプレイ	3チップD L P (1400x1050,アスペクト比4:3)
特長	☒ エフェクト機能付、シームレスソース切り替え ☒ ライトシャッター ☒ リッキングポイント ☒ キャリングハンドル ☒ ピクチャーインピクチャー ☒ ハイコントラストモード ☒ P7カラープロセッシング
ピクチャー・イン・ピクチャー	同時に2ソース
入力	5BNCx2 DVIx2 SDIx1 オプション HD-SDI
出力	DVI 1400x1050
通信	☒ RS232C入力 (D9端子) ☒ RS232C出力 (D9端子) ☒ RS232C入力 (XLR端子) ☒ 2 方向prop,ラグドリモート用プロトコル (XLR5ピン端子) ☒ Prop,プロトコル(RJ45端子) ☒ ワイヤードリモコン用ミニジャック
互換性	☒ 現行のビデオソース/ビデオ (PAL,SECAM,NTSC) ,Sビデオ、コンポーネント、R G B フォーマット ☒ HDTV(1080i,720p) ☒ フルHD,UXGAまでのPC信号 ☒ マッキントッシュコンピューター ☒ 1600x1200までのワークステーション ☒ ピクセルクロック200M H z までのコンピューター ☒ SXGA+までのDVIソース
入力ソース互換性	1600×1200 (最大)
対応スクリーンサイズ	幅1ー8mまでのスクリーン
走査周波数	クセルクロック162MHz以上(UXGA60Hz)
ネットワーク接続	オプション(10base-T)
オンボード・ディスプレイ・サーバー	オプション DIMM PC イーサネット経由のプロジェクター制御
周囲温度	最大35℃
ランプ	1.7 kWキセノンランプ

技術仕様

SLM R9+ PERFORMER

レンズ	レンズ オーダーナンバー TLD (HB) 0.8 R9842040 TLD (HB) 1.2 R9840770 TLD (HB) 1.6 -2.0 R9842060 TLD (HB) 2.0 -2.8 R9842080 TLD (HB) 2.8 -5.0 R9842100 TLD (HB) 5.0 -8.0 R9842120
レンズシフト	垂直：-10～+110% 水平：-50～+50% レンズタイプにより多少異なります。
レンズ・エンコーダー	ズームおよびフォーカス時（TLDレンズ）
投射比	投射比 TLD HB 1.6 -2.0 1.45 -1.85 TLD HB 2.0 -2.8 1.85 -2.55 TLD HB 2.8 -5.0 2.55 -4.55 TLD HB 5.0 -8.0 4.55 -7.3 TLD HB 0.8 0.75 TLD1.2 1.1
ScenergiX	水平／垂直電子エッジブレンディング機能標準装備
シールドエンジン	標準
粉塵フィルター	高密度、高品質マイクロフィルタースペアキット、6枚パック、24枚パックがあります。
ノイズレベル	61dBA
主要電源	200-240V
消費電力	2250 W
電力損失	6830BTU/h
電源	AC 190-255V 50-60Hz
重量	56 kg
寸法	585 x 876 x 429 mm
適合安全規格	UL1950,EN60950
電磁干渉	FCC15ClassA,CE EN55022ClassA
品番	プロジェクター:R9010310 スペアランプ：R9841810 ダストフィルター6パックR8454096K ダストフィルター24パックR84540924K

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

