

QSD(0.8:1) レンズ



技術仕様

QSD(0.8:1) レンズ

一般仕様	
Distortion	< 1%
EFL	177 mm / 6.97"
Length	221 mm / 8.7"
Max Diameter	188 mm / 7.4"
Net Weight Dimensions	3.7 kg / 8.2 lbs
Projection Distance	1.03 -4.7 m / 40 -187"
Relative Luminance	100%
Resolution	MTF > 80% @ 2.4 lp / mm 6 lp / "
Screen Width (min / max)	1 -6 m / 39 -236"
投射比	0.8

生成日:06 Jan 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

