

ClickShare-configuratiescherm

Intuïtief bedieningspaneel dat naadloos aansluit op de ClickShare Hub draadloze videoconferentie ruimtesystemen



- Start met één tik uw hybride vergadering - geen vertragingen, geen verwarring
- Enkele USB-C-aansluiting van 10 m zorgt voor een schone opstelling
- Optionele CAT-extenderkit voor flexibele installatie
- Geen installatietijd, eenvoudige implementatie en beheer
- 10-inch responsief scherm met meerdere montage mogelijkheden

Het ClickShare-configuratiescherm is een integraal onderdeel van het draadloze videoconferentieruimtesysteem van ClickShare Hub en biedt een intuïtieve interface voor het starten en beheren van hybride vergaderingen. Met een enkele tik kunt u uw Microsoft Teams-videogesprek starten, wat zorgt voor een soepele en efficiënte vergaderervaring.

Naar verwachting eind 2025 beschikbaar.

Product specificaties

CLICKSHARE-CONFIGURATIESCHERM

Algemene specificaties

Aanraakscherm	10,1-inch geprojecteerd capacitief touchscreen met vingerafdrukwerende en antireflectiecoating, ondersteunt maximaal 4 aanraakpunten voor verbeterde zichtbaarheid en duurzaamheid
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (omhoog/omlaag/links/rechts)
Sensor voor menselijke detectie	Detecteert automatisch menselijke bewegingen in de kamer binnen een bereik van 2 meter en een gezichtsveld van 90° om het systeem te activeren.
Verbindingen	USB-C
Temperatuurbereik	0°C - +40°C
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Afmetingen (HxBxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Stroomverbruik	Operationeel: 7,3 W (max) Stand-by:
Gewicht	820 g

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (vast/tijdelijk) Hoewel een minimale buiging van 30 mm tijdens het hanteren of leiden aanvaardbaar is, mag deze niet permanent worden gehandhaafd.
Temperature range	In bedrijf: -10°C + 60°C (+14°F tot +140°F) Opslag: -20°C tot +70°C (-4°F tot + 158°F)
Humidity	Opslag/Bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Flame rated	VW-1

Laatst bijgewerkt: 18 Aug 2025

© 2025 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.