

ClickShare CX-30

Naadloos en draadloos vergaderen in kleine tot middelgrote vergader- en conferencingruimtes.



- **Interactieve functies:**
touchback,
aantekeningen en
blackboarding
- **Verbeterde
samenwerking met 2
bronnen op het scherm**
- **Organiseer
videovergaderingen
vanaf uw laptop met de
Button of de App**
- **100% veilig,
geëncrypteerd en in de
cloud beheerd**

ClickShare CX-30 maakt draadloos vergaderen in middelgrote ruimtes mogelijk. Wanneer u de vergaderruimte binnenstapt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de zaal, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en schermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare App, zowel voor werknemers als voor gasten.

Product specificaties**CLICKSHARE CX-30**

| ClickShare Base Unit dimensions | |
|--|---|
| Afmetingen (H x B x D) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Voeding | Standaard 110/220 V AC-stekker of USB-C |
| Energieverbruik | Operationeel: 5-10W, 24W Max |
| Gewicht | 900 gr |
| General specifications | |
| Besturingssysteem | Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v11 en hoger (ClickShare-app)* iOS 14 en hoger (ClickShare-app) |
| Systeemvereisten | Voor een vlotte ervaring met Microsoft Teams of Zoom. Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mojave nieuwste versie Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mac OS nieuwste versie |
| Video-uitgangen | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b of USB-C DisplayPort 1.2 |
| Audio-uitgang | USB, HDMI |
| USB | 1 X USB-A, 1 X USB-C |
| ClickShare buttons | 2 |
| ClickShare App | Desktop & mobiel |
| Native protocols | Airplay, Google Cast, Miracast |
| Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App) | 32 |
| Geluidsniveau | Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C |
| Authenticatieprotocol | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Protocol voor draadloze overdracht | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Bereik | Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS) |
| Frequentieband | 2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen) |
| Verbindingen | 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 3.0 (voorkant); 1x USB type A 3.0 (voorkant) |
| Temperatuurbereik | Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F) |
| Vochtigheid | Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Antidiefstalsysteem | Kensingtonslot |
| Certificeringen | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | Ja |
| Draadloos vergaderen | Via de app of de knop |
| Lokale weergave | Ja |
| Netwerkverbinding | LAN & wifi * |
| Management and reporting | Ja |
| Garantie | 1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare |

Laatst bijgewerkt: 25 Jan 2024

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg www.barco.com voor de meest recente specificaties.