

SP-10

体育场馆场地周边 (SP) 解决方案 — 专为电视转播而优化



技术规格

SP-10

一般规格

校准亮度	5500 尼特
像素间距	20.36 毫米 (实时) 10.18 毫米 (虚拟)
LED配置	2R, 1G, 1B
虚拟垂直分辨率	88 线
LED密度	9646 个 LED/平方米
水平观察角度	120° (50% 亮度)
垂直视角	+30° / -25° (50% 亮度)
寿命	100,000 小时 (一般使用)
对比度	1100:01:00
处理	14 位
尺寸	宽度: 1.344 毫米/箱体 高度: 905 毫米/箱体 深度: 200 毫米/箱体
净重	84 公斤/箱体
电源	平均: 360 瓦/箱体 峰值输出: 1.450 瓦/箱体
崎岖不平	IP 65
温度范围	工作: -20°C -40°C (-4° -104°F) 储存: -20°C -60°C (-4° -140°F)
湿度	工作: 10 -95% 储存: 10 -95%
信号源兼容性	S-视频、复合、YUV、RGB、SDI、HDSI、数据 DVI 高达 UXGA
认证	CE、TUV、FCC A类、ETL

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。