

S3-4K Jr

Processador Event Master compacto e com boa relação entre custo e benefício



- **Configuração e produção da apresentação fácil e confiável**
- **Desempenho 4K com valor no mercado**
- **Capacidade de atualização preparada para o futuro para o sistema S3-4K completo**

Powerful features, easy operation

- Modular card-based design
- Easy set-up with the cross-platform Event Master Toolset, providing a step-by-step approach to system configuration
- A manutenção pode ser realizada no campo e o S3-4K está pronto para interfaces de sinais futuras através das placas modulares Event Master
- Fontes de alimentação redundantes duplas para máxima tranquilidade (opcional)
- Widescreen blending support

Especificações técnicas

S3-4K JR

Especificações gerais

Model	NGS-3U
Tela de efeitos ao vivo	PVV/PGM de 10 Megapixels PGM de 20 Megapixels somente
Entradas de vídeo	8 entradas HD via 2 placas de entrada (placas da série Event Master) <ul style="list-style-type: none">Até 2 entradas 4K – cada placa de entrada oferece suporte para até 4K a 60p4 SD/HD/3G SDI2 HDMI 1.4a (297 MHz)2 DisplayPort 1.1 (300 MHz)
Saídas de Vídeo	8 saídas HD via 2 placas de saída (placas da série Event Master) <ul style="list-style-type: none">Até 1 saída 4K – cada placa de saída oferece suporte para até 4K a 60 p4 HDMI 1.4a (297 MHz)2 HDMI 1.4a para Multiviewer (297 MHz máx.) ou 4 HDMI 1.4a quando usado como placa de saída padrão
Sincronismo (Genlock)	Entrada/loop de referência analógica em conectores BNC; dois níveis e blackburst em SD e três níveis em HD Sincronização S3D: 4 conectores Din de entrada, 2 conectores Din de saída
Saída do programa	4 saídas de programa configuráveis como telas únicas ou widescreens combinadas/em bloco Configurável de 4 2048x1200 a 60 máx. a 1 4096x2400 a 60 máx. Controle de borda/suavização independente para todos os quatro lados
Saídas auxiliares escaladas	Definível pelo usuário de 4 2048x1200 a 60 a 1 4K a 60 Todas as saídas podem ser definidas como destinos Aux para um total de 8 saídas Aux Correção de cores de saída
Mixadores	<ul style="list-style-type: none">Mixadores de plano de fundo de resolução nativa por tela de saídaTransições de camadas independentes ou transição completa de pré-visualização/ProgramaAlocação de camadas flexível - 2 camadas-chave/PIP mixáveis ou 4 camadas-chave/PIP únicas dimensionáveis para qualquer tela de saída do Programa
Still stores	Até 100 HD ou 25 UHD, dependendo do tamanho de arquivo importado.
Efeitos em camada	<ul style="list-style-type: none">Bordas (rígidas, suaves, halo) e sombreamentoEfeitos de corEstroboscópio, gira na horizontal e verticalTeclas Luma, Chroma e Cut/Fill (nem todos os modos são compatíveis com inserção)Movimentos de PIP via keyframes
Multivisualizador	<ul style="list-style-type: none">Layouts flexíveis definidos pelo usuárioMonitore todas as entrada e saídas, incluindo pré-visualização e auxiliarDuas saídasHardware dedicado igual a Processador Event Master E2
Capacidade de expansão	O recurso de vínculo está disponível como opcional
HDCP	Conformidade com HDCP determinada pelas placas instaladas
Controle	<ul style="list-style-type: none">Software de gerenciamento de tela Event Master para PC ou MacControladores Event MasterWebUIEthernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps, detecção automática
Facilidade de manutenção	<ul style="list-style-type: none">E/S com manutenção em campo e placas de processamento (sem hot swap)Fontes de alimentação redundantes duplas com hot swap
Nível de Ruído	Máx. 51,3 dB em média. Ventoinhas a 100%. A velocidade da ventoinha é gerenciada pelo software com base na temperatura operacional. Referência ISO 7779
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">Altura: 13,26 cm/5,22"; unidades de montagem em rack de 3 RULargura: 43,2 cm/17 pol. sem alças de chassi, 48,3 cm/19 pol. com alças de chassi conectadasProfundidade: 54 cm/21,33 pol. em geral
Peso	21,3 kg / 47 lbs
Energia	Energia de entrada: 100 a 240 VCA 50/60 Hz 700 W Acompanha uma única fonte de alimentação. Opcional de fontes de alimentação redundantes duplas, com hot swap, disponíveis como atualização.
Temperatura ambiente	0 a 40 °C/32 a 104 °F
Umidade do Ambiente	0-95% sem condensação (não operacional) 0-85% sem condensação (operacional)
Garantia	Três anos para peças e mão de obra

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.