



IBX1.2

Distância entre pixels de 1,25 mm, tela de LED interna de alta resolução, relação entre custo e benefício muito boa



- Blocos de 27 pol. em formato 16:9
- Apresentação de qualidade de imagem incomparável
- Menor consumo de energia
- Maximização do tempo de atividade do produto

A nova série IBX amplia ainda mais o portfólio de blocos de LED internos de alta resolução da Barco. Os blocos de 27 pol. com distância entre pixels de 1,2 mm a 1,8 mm proporcionam resultados superiores, e a série inclui todos os recursos necessários para maximizar a confiabilidade da parede de LED.

Experiência de visualização superior

Cada bloco tendo uma relação de aspecto de 16:9, é fácil criar telas Full HD ou UHD nativas. Permite exibir vídeo nos formatos mais comuns em totalidade, sem compactação ou telas não utilizadas. Como esses blocos de LED são projetados para montagem em parede, eles possuem fácil acesso pela frente, criando uma profundidade rasa.

A tela foi aprimorada para uma faixa de cor ideal, nível de cinza e apresentação de detalhes, e foi projetada para ter planicidade perfeita e amplo ângulo de visualização. A série IBX também oferece recursos opcionais de monitoramento remoto, controle e calibração automática, garantindo que toda a parede esteja perfeitamente uniforme a qualquer momento.

Relação entre custo e benefício extremamente alta

Com um consumo de energia menor em comparação com os modelos concorrentes, a série IBX garante que você não desperdice seu orçamento na conta de luz. Além disso, todos os componentes dos produtos da série IBX são feitos com materiais de alta qualidade, o que garante a longa vida útil de toda a tela e desempenho de custo ultra-alto. O que você vê é o que recebe.

Especificações técnicas**IBX1.2****Especificações gerais**

Distância entre pontos	1.25 mm
Pixels por bloco	480 x 270 px (H x V)
Brilho	600 nits
Vida útil do LED	100.000 horas (até 50% de brilho)
Densidade de pixels	640.000 (Pixels/m ²)
Taxa de atualização	3.840 Hz
Processamento interno	16 bits
Ângulo de visualização horizontal	160° (a 50% de brilho)
Ângulo de visualização vertical	160° (a 50% de brilho)
Uniformidade de brilho	>97%
Contraste	8000:1
Consumo de energia	200 W/m ² (tip.) 600 W/m ² (máx.)
Dissipação de calor	682 BTU/h/ft ² (típico) 2046 BTU/h/ft ² (máx.)
Tensão da potência operacional	90 VCA a 264 VCA, 50-60 Hz
Alimentação de energia redundante (opcional)	Sim (opcional)
Temperatura de operação	-20°C a +50°C
Umidade de operação	10 -85%
Classificação de IP	IP20
Dimensões	600 x 337.5 x 25 mm (L x A x P)
Peso / Bloco	7,5 kg (PSU única) 8 kg (PSU dupla)
Material	Gabinete: alumínio fundido
Instalação	Acesso frontal/traseiro
Facilidade de manutenção	Serviço de frente
Certificações	BIS

Gerada em: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.