

ClickShare X-Display Plus da 86"

ClickShare X-Display Plus, progettato per supportare l'uso dei dispositivi individuali (BYOM), integra funzionalità audio, video e di visualizzazione avanzate per offrire un'esperienza di riunione ibrida impeccabile.



*可立享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- **Array di 16 microfoni con una portata di 12 metri per un'acquisizione audio precisa**
- **Riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale, mascheramento del suono basato sull'intelligenza artificiale e cancellazione dell'eco**
- **Suono stereo immersivo di alta qualità**
- **Fotocamera ultra-nitida 4K da 50 megapixel**
- **Display antiriflesso ad alta luminosità da 400 nit per immagini nitide**
- **Espandibile con una varietà di periferiche di**

ClickShare X-Display Plus è un'innovativa soluzione all-in-one che combina perfettamente strumenti audio, video, di visualizzazione e di collaborazione, progettata per ambienti di lavoro ibridi. Dotato di un array di 16 microfoni e di una telecamera ad alta definizione 4K da 50 megapixel, offre un'esperienza audiovisiva eccezionale. Supporta la compatibilità con le principali piattaforme e dispositivi cloud, consentendo un passaggio agevole tra le modalità MTR e BYOM. Grazie alla connettività wireless plug-and-play, la configurazione è semplice e intuitiva. Offre inoltre funzionalità di sicurezza dei dati e di gestione remota di livello aziendale, garantendo un'esperienza di riunione affidabile ed efficiente.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS DA 86"

della sala

Dimensione	86 pollici
Tipo	LCD
Risoluzione	Risoluzione 4K Ultra HD (3.840*2.160)
Rapporto di contrasto	1200:1
Luminosità	400 cd/m2 (tipico)
Gamut di colore	90% NTSC (tipico)
Precisione del colore	ΔE
Tipo di retroilluminazione	D-LED
Pannello	<ul style="list-style-type: none">• Antiriflesso• Anti-interferenza della luce ambiente, display più chiaro
Frequenza di aggiornamento	60 Hz

Telecamera

Pixel	50 MP
Sorgente del sensore	SONY
Risoluzione	4K, 1080p, 720p a 30 fps
Campo visivo	99°
Dimensione del pixel	1,0 micron
ZOOM	Zoom digitale 5x
WDR	Si
Correzione della distorsione	Si
Tappo dell'obiettivo	Copertura scorrevole manuale

Funzione Intelligenza Artificiale

Inquadratura di gruppo	Si
Modalità di composizione	Si (fino a 8 persone)
Inquadratura degli altoparlanti	Si
Monitoraggio intelligente	Si (inquadratura dei relatori con vista panoramica)
Schermo sonoro AI	Si (30°/60°/90°/180° -4 livelli disponibili)
Altoparlante AI adattivo	Si (a seconda del diverso ambiente acustico della sala riunioni, l'effetto sonoro dell'altoparlante viene regolato automaticamente per adattarlo alla sala riunioni in uso)

Microfono

Quantità	16 microfoni MEMS beamforming
Elaborazione audio accelerata tramite hardware	Si
Distanza di rilevamento	Fino a 12 metri
Angolo di ripresa del suono	180°
Cancellazione dell'eco	Si
Soppressione del rumore	Si (è possibile eliminare più di 300 tipi di rumore)
Controllo automatico del guadagno	Si
Dereverberazione	Si

Altoparlante

Canale	Stereo a 2.1 canali
Quantità	5 unità altoparlanti (altoparlanti per bassi separati)
Dominio della frequenza	60 Hz a 20 kHz
Potenza di uscita	2x15W+20W
Posizione	Superiore

Specifiche generali

Dimensioni (L*P*A)	1.932*82,5*1.175 mm
Peso	62,3 kg (peso lordo) 47 kg (peso netto)

Capacità di espansione

Supporto per microfono esteso (modalità a cascata)	Si (fino a 4 ClickShare Wireless Speakerphone)
Periferiche USB di terze parti	Si
OPS	CX-M (incluso)

Conessioni

Ingresso HDMI	2HDMI 2.0
USCITA HDMI	1HDMI 2.0 / 1HDMI 1.4
USB-C (anteriore)	1Anteriore
USB-C (scheda)	1 (scheda)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (solo per l'aggiornamento X-Display)
RJ45 (ingresso microfono)	1 (connessione a ClickShare Wireless Speakerphone)
Uscita audio	1SPDIF

Specifiche tecniche**CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS DA 86"**

RS232	1 DB9, 1
RJ45 (1 Gbps)	2 Ethernet
Accessori	
Cavo	Cavo di alimentazione x 1
Telecomando	1
Staffa a parete	Si
Supporto da pavimento	Opzionale
Scatola di conservazione	Si
Cavo Tipo-C	Si
Alimentazione	
Power Supply	AC100 a 240 V, 50/60 Hz
Cavo di alimentazione	Cina, lunghezza 3 metri
Consumo energetico massimo in esercizio	< 320W
Consumo energetico massimo in standby	< 0,5 W
Ambiente	
Temperatura di funzionamento	0 °C ~ 40 °C
Umidità di funzionamento	10 ~ 90% umidità relativa
Umidità di stoccaggio	10 ~ 90% umidità relativa
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Altitudine	5000 metri
Conformità	
EMC/Sicurezza	CCC/CE
Energia	Etichetta energetica cinese (2)
RoHS	Cina RoHS
Specifiche CX-M	
Uscite video	Risoluzione 4K Ultra HD (3,840*2,160) a 30 Hz, HDMI 1.4b (connettore OPS 80 pin) o USB-C DisplayPort 1.2
Uscita audio	USB
USB	1 X USB-C
ClickShare Button	1
App ClickShare	Desktop e dispositivi mobili
Protocolli nativi	Airplay, Google Cast, Miracast
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	2
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0-30 °C Max 30 dBA a 30-50 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz
Connessioni	1x LAN Ethernet 1 Gbit 1x USB-C 3.0 (anteriore) 1x OPS-80 pin
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 40 °C (104 °F) a 5.000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	ND
Certificazioni	SRRC/CE
Supporto touch screen e interattività	Si
Vista locale	Si
Conferenze wireless	tramite app o Button
Connessione di rete	LAN e WiFi
Gestione e rendicontazione	Si
Garanzia	Standard di 1 anno. Copertura di 5 anni previa registrazione tramite SmartCare
Dimensioni (AxLxP)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Consumi energetici	Operativo: 5-10 W, 16 W massimo
Alimentatore	18 V CC dal display OPS
Peso	698g

Generato il: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.