

# FLD 3,8 - 6,5: 1 (EN16)

4,1 - 7,1:1 (SX+) / 3,8 - 6,5 : 1 (WUXGA)



Intervallo messa a fuoco 4,0-40,0 m

Rapporto focale

- SX+ 4,10-7,10:1
- 1080/WUXGA 3,80-6,50:1

**Specifiche tecniche****FLD 3,8 - 6,5: 1 (EN16)****Specifiche generali**

Funzionamento F/#	F 2.1-2.66 Iris F# 2,1-6,5 automatizzato
Rapporto zoom	1,74 Zoom e messa a fuoco motorizzati
Lunghezza focale	78,3-136,2 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard: 4 m – 40 m
Intervallo di messa a fuoco personalizzato	Disponibile intervallo di messa a fuoco esteso; contattare il servizio vendite per informazioni dettagliate
Peso	2,5 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1080p /Wuxga 3.8-6.5:1</li><li>■ SXGA+ 4.1-7.1:1</li><li>■ 720p 4.5-7.8.1</li><li>■ XGA 5.6-9.7:1</li></ul>

Tolleranza per dimensioni immagine +/-5%

Generato il: 29 May 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.