

# DB-220

在任何户外条件下都可呈现卓越视觉性能，20 毫米，7600 尼特，220 平方英尺  
<SUP></SUP>



## 技术规格

## DB-220

### 一般规格

像素间距	20 毫米
分辨率	160 x 336
校准亮度	6500 尼特
LED配置	1 红 1 绿 1 蓝
LED密度	7500/米 <sup>2</sup>
水平观察角度	140° (+/-70°)
垂直视角	55° (+15°/-40°)
工业规格	11' x 22'
尺寸 (机械)	11 英尺 2 英寸 x 22 英尺 8 英寸 3400 x 6920 毫米
尺寸 (视觉)	10 英尺 6 英寸 x 22 英尺 1 英寸 3200 x 6720
对比度	4,000:1
寿命	更少7年
功率消耗	8,600 瓦 (更大)
净重	3,980 磅 1,805 公斤
处理	16 位/色
颜色	281 万亿
电源 (1Ph / 240V)	36 Amps
电源 (3Ph / 208V)	41 Amps
工作温度	-31 至 122° F
可维护性	正面操作

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。