

Mono 15



기술 사양

MONO 15

일반 사양

보정 밝기	2100 nits
명암비율	1000:1
물리적 해상도	15 mm
수평 시야각	140°
수직 시야각	75°
최적의 가시 거리	20 meter
무게	11.4 kg / m ²
평균 전력 소비	.07 Watt (per pixel)
최대 소비 전력	.17 Watt (per pixel)
온도 범위	Operating: -20°C <-> 40°C Storage -20°C <-> 60°C
실외 규정 준수	IP 54
스크린 크기	Unlimited
수명	100.000h [half brightness]
처리	13 bit

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.