

# SLM G10 Performer

A compact and Powerful Projector for Rental & Staging Applications.



**Especificações técnicas****SLM G10 PERFORMER**

| Especificações gerais                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saída de luz                                                        | 10.000 ANSI Lumen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resolução                                                           | 1024 x 768 (native)<br>1600 x 1200 (max)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resolução                                                           | 1024 x 768 (native)<br>1600 x 1200 (max)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™) | 3 high resolution XGA DMD™'s                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uniformidade de brilho                                              | 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contraste                                                           | Normal mode: 500 : 1<br>High mode: 1000 : 1<br>(Full White/Full Black)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lâmpada                                                             | Lifetime (max): 1000 Hrs<br>Lifetime (typ): 500 Hrs<br><br>Lamp power: 2,2 kW                                                                                                                                                                                                                           |
| Nível de ruído (a 20 °C (68 °F))                                    | < 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nível de ruído (a 40 °C (104 °F))                                   | < 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensão dos Cabos Elétricos                                          | 200-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consumo de energia                                                  | 2750 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura Ambiente                                                | 35°C (95F)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tamanho                                                             | 875 mm x 585 mm x 429 mm<br>34,5" x 23" x 16,9"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso (incluindo equipamento de estaiamento)                         | 57 kg (126 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lentes                                                              | BARCO's "click-and-play™" TLD lenses provide the highest quality picture. Available both in fixed and zoom versions.                                                                                                                                                                                    |
| Deslocamento de Lente                                               | Motorized V shift: up to 118%<br>Motorized H shift: up to 65%                                                                                                                                                                                                                                           |
| Núcleo DLP™ vedado                                                  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comutação sem emendas                                               | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ScenergiX                                                           | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conexão de rede                                                     | Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entradas Fixas                                                      | · 2 Multifunctional 5-cable inputs for the connection of RGB analogue signals with standard sync (BNC connectors) or tri-level sync, sync on green or separate sync, Standard Video signals, S-VHS signals<br><br>· 2 Multistandard DVI<br><br>· SDI input (Serial Digital Input)                       |
| Entradas Opcionais                                                  | One free digital input slot for optional input modules:<br><br>· SDI<br>· HD -SDI                                                                                                                                                                                                                       |
| Controle Remoto                                                     | • RS232 or RS422 loop-through input (D9-connector) for PC based projector control<br><br>• Communication input (D9-connector) for peripherals<br><br>• 3 pin male XLR connector for wired remote (standard remote)<br><br>• 3 pin female XLR connector for bi-directional communication (rugged remote) |

**Gerada em: 15 Mar 2023**Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.