

G62-W11

11.000 Lumen, WUXGA, DLP-Laser-Phosphor-Projektor



- **Erstklassige Bildqualität**
- **Optimale Integrationsmöglichkeiten**
- **4K-kompatibel und 3D-fähig**
- **Garantierter Service und Support**

Der G62-W11 erweitert unser Single-Chip-Portfolio um einen hochwertigen WUXGA-Projektor mit 11.000 Lumen. Er eröffnet viele zusätzlichen Möglichkeiten für erweiterte Anwendungsbereiche mit vollständiger Unterstützung durch die bewährten Barco Service- und Support-Leistungen.

Die Laser-Phosphor-Lichtquelle sorgt für eine erstklassige Bildqualität bei gleichzeitig verringertem Wartungsaufwand im Vergleich zu den meisten leuchtstoffbasierten Projektoren auf dem Markt. Dank der Projector-Toolset-Software von Barco kann die Installation und Verwaltung Ihrer Projektoren ganz bequem über Ihren eigenen Computer erfolgen.

Die G62-Modelle verfügen über einen HDMI 2.0-Eingang und eine höhere Bandbreite als ihre Vorgänger. Durch ihre 4K-Kompatibilität und 3D-Fähigkeit können sie Ihre hochauflösenden Inhalte optimal visualisieren.

Die Projektoren sind in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich, so dass Sie die für Ihre Umgebung am besten passende Ausführung auswählen können. Ihre einheitliche kompakte Größe, die Kompatibilität mit anderen Barco-Produkten und der große Lens-Shift Bereich maximieren die Flexibilität des Projektors.

Technische Daten

G62-W11

Allgemeine technische Daten

Projektortyp	1-Chip-DLP-Laser-Phosphor-Projektor
Auflösung	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Helligkeit	10.000 ANSI-Lumen 10.600 Center-Lumen 11.000 ISO-Lumen
Helligkeitsgleichförmigkeit	90%
Kontrast	1.200:1 sequenziell; 6.000:1 dynamisch; Extrem schwarz: 750.000:1
Lichtquelle	Laser-Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	Bis zu 20.000 Stunden
Bildseitenverhältnis	16:10
Ausrichtung	Alle Ausrichtungen möglich
Gekapseltes optisches System	Ja: Standard
Farbkorrektur	Ja: HSG-Methode (Farbton, Sättigung, Verstärkung)
CLO (Constant Light Output -Konstante Lichtausgabe)	Ja
Bildverarbeitung	Integrierte Warping-und Überblendungsfunktion
3D	Ja
Objektivtyp	G-Objektive -0,36:1 / 0,37-0,4:1 / 0,65-0,75:1 / 0,75-0,95:1 / 0,95-1,22:1 / 1,22-1,52:1 / 1,52-2,92:1 / 2,90-5,50:1
Linsenverstellung	Vertikal je nach Objektiv bis zu 100 % Horizontal je nach Objektiv bis zu 30 % Zoom und Fokus motorisiert Objektivversatz motorisiert
Eingänge	2x HDMI In (Version 2.0) (mit Feststellschraube) / 1x DVI-D (unterstützt nur digitales Signal) / 1x HDBaseT / 1x 3D SYNC In / 1x 3G-SDI
Eingangsaufösungen	Up to 4K @60Hz Refresh rates: 24Hz to 60Hz for WUXGA and 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K input signals will be scaled to the projector's output resolution
Softwarewerkzeuge	PToolset
Bedienung	1x RS232 (D-Sub 9-polig) (PC-Steuerung) / 1x Wired In (3,5 mm Klinkebuchse) (Remote In) / 1x RJ45 (LAN) / 2x IR-Empfänger (auf der Vorder-und Oberseite) / 1x USB Typ EIN
Netzwerk-Verbindung	Crestron; PJ-Link; AMX; Telnet; Website; Extron
Stromversorgungsanforderungen	Wechselstrom 100-240V @ 50-60Hz
Stromverbrauch	835+/-15%@ 110VAC im Normalmodus 390W+/-15%@ 110VAC im ECO-Modus 805W+/-15%@ 220VAC im Normalmodus 380W+/-15%@ 220VAC im ECO-Modus
Standby-Leistung	weniger als 0,5 W
BTU pro Stunde	2.747 BTU/h nominal, 2883 BTU/h max.
Geräusentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)	38dB(A)
Betriebstemperatur	0 ~ 40 °C (Meeresspiegel)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 -85 % RL, nicht kondensierend
Lagerungstemperatur	-10 ~ 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 -90 % RL, nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH)	ohne Füße: 484 x 529 x 195 mm / 19,1 x 20,8 x 7,7 Zoll mit Füßen: 484 x 529 x 206 mm / 19,1 x 20,8 x 8,1 Zoll
Gewicht	ohne Objektiv: 22,7 kg / 50,1 lbs
Standardzubehör	Netzkaabel, kabellose Fernbedienung
Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A, cTUVVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Gewährleistung	3 Jahre Lichtquellengarantie: 20.000 Stunden oder 3 Jahre (was zuerst eintritt)

Generiert am: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.