

# ClickShare CX-30

Удобная беспроводная система конференц-связи для малых и средних переговорных комнат и конференц-залов



- Интерактивные функции: touchback и комментарии, а также возможности режима информационной доски.
- Расширение совместной работы с двумя источниками на экране
- Проводите видеовстречи со своего ноутбука с помощью Button или приложения
- На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через облако

ClickShare CX-30 позволяет проводить беспроводные встречи в конференц-залах среднего размера. Когда вы входите в конференц-зал, ClickShare автоматически подключает вас к устройствам в помещении, таким как камеры, микрофоны, динамики, звуковые панели и мониторы.

Начните встречу со своего ноутбука за считанные секунды, используя предпочитаемую платформу для видеоконференций. Создайте гибридные собрания одним нажатием кнопки ClickShare Button или приложения ClickShare, как для сотрудников, так и для гостей.

**Технические характеристики****CLICKSHARE CX-30**

<b>Размеры базового блока ClickShare</b>	
<b>Размеры (ВхШхГ)</b>	34 x 135 x 135 мм
<b>Электропитание</b>	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
<b>Энергопотребление</b>	Эксплуатация: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
<b>Вес</b>	900 gr
<b>Общие характеристики</b>	
<b>Операционная система</b>	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 11 и более поздней версии (приложение ClickShare) iOS 14 и более поздней версии (приложение ClickShare)
<b>Требования системы</b>	Для бесперебойной работы в Microsoft Teams или Zoom. Минимальные требования: двухъядерный процессор Intel i3/8 ГБ оперативной памяти/OC: Windows 10 последней сборки или Mojave последней сборки Рекомендуемые требования: четырехъядерный процессор Intel i5/8 ГБ оперативной памяти/OC: Windows 10 последней сборки или macOS последней сборки
<b>Выводы видео</b>	4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц. HDMI 1.4b
<b>Выход аудиосигнала</b>	USB, HDMI
<b>USB</b>	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
<b>Устройства ClickShare Button</b>	2
<b>ClickShare App</b>	Приложение для ПК и мобильных устройств
<b>Native protocols</b>	Airplay, Google Cast, Miracast
<b>Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)</b>	32
<b>Уровень шума</b>	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C
<b>Протокол аутентификации</b>	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
<b>Протокол беспроводной передачи</b>	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
<b>Область действия</b>	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
<b>Полоса частот</b>	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
<b>Связи</b>	1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB 2.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 2.0 Type-A (спереди)
<b>Диапазон температуры</b>	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от –20°C до +60°C
<b>Влажность</b>	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
<b>Система предотвращения кражи</b>	Кенсингтонский замок
<b>Сертификаты</b>	FCC/CE
<b>Touch screen support &amp; Interactivity</b>	Да
<b>Беспроводные конференции</b>	через приложение или Button
<b>Трансляция с монитора конференц-зала</b>	Да
<b>Соединение сети</b>	Локальная сеть и Wi-Fi*
<b>Management and reporting</b>	Да
<b>Гарантия</b>	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare

**Создано: 05 Mar 2024**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).