

SLite 22

Building on its longstanding expertise in video processing and large area display technology, the SLite LED display is Barco's solution to the need for large to ultra-large outdoor LED display installations.



기술 사양

SLITE 22

일반 사양	
시각 해상도	22,4 mm
물리적 해상도	22,4 mm
밝기	6500 NIT 5000 NIT (calibrated @ 6500°K)
LED 구성	1R, 1G, 1B
화소 밀도	1.991/m² (185/ft²) 1.200/panel
수평 시야각	120° (min.50% brightness)
수직 시야각	60° (min.50% brightness)
수명	50 000 h (full white -half brightness)
전력 소비	maximum: 720 W / Tile average: 180 W / Tile
무게/타일	34 Kg / 75 lbs (excluding structure)
처리	color : 14 bit greyscale: 10 bit/color
색상	4,4 trillion
리프레시 속도	800 Hz minimum (PAL / NTSC)
온도 범위	operating: -20 -40°C (-4 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
습도	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
D320 입력 호환성	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA
인증	UL -CE -TUV -FCC Class A
타일 크기	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 249mm (9.8")

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

