

RetroData 808s



技術仕様**RETRODATA 808S****一般仕様**

光出力	Economy mode: 139 Nit/41 fti Normal mode: 195 Nit/57 fti Boost mode: 214 Nit/62 fti
解像度	10 lp/mm at 50% MTF throughout the field
コントラスト	SXGA 1280 x 1024

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com**BARCO**