

SP-10

Sports Perimeter (SP) solution - optimized for Broadcast



Especificaciones del producto

SP-10

Especificaciones generales

brillo calibrado	5500 NITs
Profundidad de pixel	20.36 mm (real) 10.18 mm (virtual)
configuración LED	2R, 1G, 1B
Resolución vertical virtual	88 líneas
Densidad de LED	9646 LEDs / m ²
angulo de visión horizontal	120° (50% brightness)
angulo de visión vertical	+30° / -25° (50% brightness)
tiempo de vida	100.000h (typical use)
relación de contraste	1100:1
procesado	14 bit
dimensiones	Width: 1.344 mm / tile Height: 905 mm / tile Depth: 200 mm / tile
peso	84 kg / tile
potencia	Average: 360W / tile Peak input: 1.450W / tile
Robustez	IP 65
rango de temperatura	Operating: -20°C -40°C (-4° -104°F) Storage: -20°C -60°C (-4° -140°F)
humedad	Operating: 10 -95% Storage: 10 -95%
compatibilidad de la fuente	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to UXGA
Certificaciones	CE, TUV, FCC Class A, ETL

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.