

# ClickShare Control Panel

Intuitives Bedienfeld, das sich nahtlos mit den drahtlosen ClickShare Hub-Videokonferenzraumsystemen koppeln lässt



- **Starten Sie Ihr Hybrid-Meeting mit nur einem Fingertipp – ohne Verzögerungen und ohne Verwirrung**
- **Eine einzelne 10 m lange USB-C-Verbindung gewährleistet eine saubere Einrichtung**
- **Optionales CAT-Extender-Kit für flexible Installation**
- **Keine Einrichtungszeit, einfache Bereitstellung und Verwaltung**
- **Reaktionsschnelles 10-Zoll-Display mit mehreren Montageoptionen**

Das ClickShare Control Panel ist ein integraler Bestandteil des drahtlosen Videokonferenzraumsystems ClickShare Hub und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zum Starten und Verwalten von Hybridmeetings. Mit einem einzigen Fingertipp können Sie Ihren Microsoft Teams-Videoanruf starten und so ein reibungsloses und effizientes Meeting-Erlebnis gewährleisten.

Voraussichtlich verfügbar ab Ende 2025.

## Technische Daten

## CLICKSHARE CONTROL PANEL

### Allgemeine Daten

Touchscreen	10.1-inch projected capacitive touchscreen with anti-fingerprint and anti-glare coatings, supporting up to 4 touch points for enhanced visibility and durability
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Up/Down/Left/Right)
Personenerkennungssensor	Automatically detects in-room human movement within a 2-meter range and 90° field of view to wake the system.
Anschlüsse	USB-C
Temperaturbereich	0°C -+40°C
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Abmessungen (HxBxT)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Leistungsaufnahme	Betrieb: 7,3 W (max.) Standby:
Gewicht	820 g

### ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (Fixed/Temporarily) While a minimum bend of 30mm is acceptable during handling or routing, it must not be maintained as a permanent fixture.
Temperature range	Operating: -10°C + 60°C (+14°F to +140°F) Storage: -20°C to +70°C (-4°F to + 158°F)
Humidity	Storage/Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Flame rated	VW-1

Generiert am: 18 Aug 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).