

CVHD-31B

3,000 루멘, Full HD, 단일 칩 DLP 프로젝터



- 생생한 색상의 대단히 선명한 이미지
- 유연한 설치를 위한 폭넓은 렌즈 변경 범위
- 소형 설계
- 항상 안정적인 성능

*일부 유통업체에서만 구매 가능

CVHD-31B는 회의실, 컨퍼런스룸 또는 이사회실을 완벽하게 보완해줍니다.

컴팩트 프로젝터

3,000 루멘의 밝기 수준과 Full HD 해상도를 결합한 CVHD-31B는 컴팩트 프로젝터입니다. 중량이 2.9kg에 불과한 이 제품은 대등한 수준의 프로젝터와 비교하여 더 가벼우면서 크기도 25% 이상 더 작습니다!

또렷하고 선명한 이미지

CVHD-31B는 대단히 선명하고 안정적인 고 명암비 이미지를 제공하여 미팅 참가자들의 집중력을 장시간 높여줍니다. 탁월한 품질의 선명한 색상을 변함 없이 보여줍니다.

작은 크기, 최고의 성능

CVHD-31B는 필터를 사용하지 않는 설계와 신뢰할 수 있는 DLP 기술을 채택하여 최고의 화면 정확도와 낮은 총 소유 비용의 이점을 제공합니다. 무한정 사용할 수 있는 내구성으로 설계되었지만, 3년 보증이 제공되므로 고장이 나더라도 안심할 수 있습니다.

기술 사양

CVHD-31B

일반 사양

기술	광학 렌즈 시프트 설계
해상도	1,920 x 1,080 (Full HD)
밝기	3,000 ANSI 루멘
프로젝터 유형	단일 칩 DLP 프로젝터
명암비율	2,500 : 1
밝기 균일도	>80%
화면 비율	16:9
렌즈 유형	완전 유리 렌즈
렌즈	표준 줌 렌즈 (1.64-2.06:1)
광학 렌즈범위	세로
색 보정	RealColor™
램프	220W UHP 램프
램프 수명	최대 2,250시간(최대 출력) / 3,000시간(에코 모드)
램프 하우스, 빠른 교환	예
램프 보증서	500시간 또는 90일
실드 DLP™ 코어	예
방향	표 -천장(세로 모드에서 360도)
3D	아니오
입력	1 x HDMI (1.3), 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1x RCA 컴포지트 비디오, 1 x 4-핀 미니 DIN Y/C, 1 x RCS x3 YUV
입력 해상도	1,920 x 1,200 -640 x 480 픽셀 해상도(모델 의존적) / RGBHV, RGBS, RGsB
소프트웨어 툴	프로젝터 툴셋
컨트롤	IR, RS232, 이더넷
네트워크 연결	1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9-pin D-SUB RS232, 1 x USB
전원 요구 사항	3.0-1.3A, ~100-240V, 50-60Hz
전력 소비	최대 290W
소음도	30 dB
작동 시 주위 온도	10 -40 °C (보관 온도: -20 -60 °C)
작동 습도	20 -80% RH
방출 BTU	1,061/시간 미만
크기(WxLxH)	278 x 234 x 94 mm / 10.94 x 9.21 x 3.70인치
무게	2.9 kg (6.39 lbs)
표준 액세스리	전원 코드, 무선 원격 제어
인증	CE, FCC Class A 및 cCSAus
보증	3년 부품 및 인력 제한 보증을 제공합니다. 5년까지 연장 가능.

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.