

ClickShare C-5

허들 공간을 위한 간단한 원클릭 무선 프레젠테이션



- 엔트리 레벨의 무선 프레젠테이션 시스템
- ClickShare 앱 및 기본 BYOD를 통한 콘텐츠 공유
- 100% 보안, 암호화 및 클라우드 관리

기술 사양

CLICKSHARE C-5

ClickShare 베이스 유닛 치수

크기(HxWxD)	465mm x 89mm x 528mm
전원 공급 장치	표준 110/220V AC 플러그
전력 소비	작동: 최대 5-10W, 24W
무게	900gr

일반 사양

운영체제	Windows 10 이상 macOS 11(BigSur) 이상. Android v9 및 이후 버전(ClickShare 앱)* iOS 12 및 이후 버전(ClickShare 앱)*
비디오 출력	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b 또는 USB-C DisplayPort 1.2
오디오 출력	HDMI
USB	USB-A 1개, USB-C 1개
ClickShare 버튼	0
ClickShare App	데스크톱 및 모바일
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
최대 동시 연결 수(버튼 및/또는 앱 사용)	32
소음도	최대 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
인증 프로토콜	독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button를 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1
도달	신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간의 거리 주파수 밴드 2.4 GHz 및 5 GHz
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(일부 국가에서 DFS 채널 지원)
연결	이더넷 LAN 1Gbit 1개 USB Type-C 2.0 (전면) 1개, USB Type A 2.0 (전면) 1개
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	Kensington 잠금 기기
인증	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	없음
로컬 뷰	룸 디스플레이의 로컬 뷰 전용
네트워크 연결	LAN 및 WiFi
Management and reporting	지원
보증	표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년
*	* 구성에 따라 향후 펌웨어 업데이트에서 제공될 예정

작성일: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.