

# wePresent WiPG-1600W

Vasta offerta di funzionalità per esperienze interattive; sistema wireless, streamer multimediale e perfezione in un'unica soluzione



- Rete flessibile tramite LAN cablata, LAN wireless o una combinazione delle due.
- Connettività USB
- Risoluzione completa 1080p e streaming video a bassa latenza
- Note a schermata per presentazioni più interattive
- Alimentazione via Ethernet (PoE) per installazioni flessibili e semplici

Analogamente a tutti gli altri modelli wePresent, WiPG-1600W offre compatibilità tra varie piattaforme, consentendo agli utenti di dispositivi Windows, macOS, Chromebook, Android e iOS di effettuare presentazioni e interagire tra di loro. WiPG-1600W offre inoltre supporto per Apple AirPlay, consentendo agli utenti di effettuare presentazioni utilizzando il protocollo nativo di Apple.

## Riunire persone e idee

WiPG-1600W offre tutte le funzioni disponibili in WiPG-1000 oltre ad aggiornamenti attenti e intelligenti. Le funzioni note a schermata e lavagna interattiva virtuale consentono ai presentatori di evidenziare punti chiave ed elaborare idee durante la presentazione. Tramite un mouse USB collegato all'unità, i presentatori possono facilmente aggiungere note a schermata e accedere alle funzioni di controllo della conferenza per i moderatori senza un display touchscreen.

## Connessione veloce per gli ospiti

WiPG-1600W offre una varietà di stili di connessione per adattarsi ad ogni ambiente. Tramite la porta USB integrata, è possibile effettuare presentazioni di documenti, contenuti multimediali e video senza alcun PC, Mac o dispositivo mobile. Gli ospiti possono collegarsi ed effettuare la presentazione tramite un token USB che esegue il software MirrorOp senza l'installazione sul proprio dispositivo oppure possono avviare il software direttamente dall'unità wePresent, senza dover installare il software.

## Soluzioni per coinvolgere il pubblico

Con WebSlides, i presentatori possono essere certi che il loro pubblico sarà coinvolto e rimarrà concentrato sul contenuto condiviso. Attivando questa funzione, tutti membri del pubblico connessi possono visualizzare in tempo

reale sul proprio dispositivo il contenuto proiettato sul display e tutte le note aggiunte a schermata.

La distribuzione uno a molti consente di visualizzare il contenuto della presentazione contemporaneamente su più dispositivi wePresent collegati in rete, rappresenta pertanto la soluzione ideale per le riunioni o le sessioni di insegnamento con numerosi partecipanti.

WiPG-1600W promette di portare l'esperienza di collaborazione ad un nuovo livello interattivo.

**Specifiche tecniche****WEPRESENT WIPG-1600W**

Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 7, 8, 10 e versioni successive macOS X, 10.9 e versioni successive Android 4.1 e versioni successive iOS 9 e versioni successive
Supporto standard di settore nativo	Apple AirPlay
Uscita video	1 x HDMI 1 x VGA
Velocità fotogrammi	fino a 30 fps
Risoluzione uscita	fino a 1080p
Utenti collegati	fino a 64
Sorgenti	fino a 4 connessioni simultanee con layout schermo fisso
Uscite audio	HDMI analogico tramite jack audio 3,5 mm
Protocollo di autenticazione	WEP WPA / WPA2 PSK WPA / WPA2 Enterprise Station mode 802.1x EAP
Protocollo di trasmissione wireless	2,4G (b/g/n)/5G (a/n) commutabile
Interfacce	1 x 15 pin VGA (posteriore) 1 x RJ-45 Ethernet LAN (posteriore) 1 x HDMI (posteriore) 2 x USB 2.0 (anteriore) + 1 x USB 2.0 (posteriore) 1 x Jack stereo telefonico (posteriore) 1 x Pulsante di alimentazione LED (anteriore) 1 x Pulsante di reimpostazione (inferiore)
Consumo energetico	15,3 W (consumo energetico a pieno carico)  in condizioni di test:  · Alimentazione: DC 5 V · versione SW: 1.0.0.5 · versione HW: 0.53 · porta USB: 0.5A ogni porta (3 porte in totale) · WiFi : 2.4G/11n (quattro proiettori per video streaming 1080p) · Porta Ethernet: pacchetto ping · HDMI: Uscita schermo 4-in-1 · VGA: Uscita schermo 4-in-1 · Jack telefonico: Connessione all'altoparlante
Dissipazione calore	18.755BTU/hr
Peso	801 g (con confezione) 293 g (senza confezione)
Dimensioni:	159 x 91 x 29,9 mm (senza confezione) 216 x 220 x 66 mm (con confezione)
Temperatura ambiente	Temperatura di esercizio 0 ~ 40 Conservazione -10 ~ +70
Umidità ambientale	Operational 10 ~ 90% Storage 5 ~ 85%RH

**Generato il: 15 Mar 2023**

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).