

# FLD 3.8 - 6.5 : 1 (EN16)

4.1 - 7.1:1 (SX+) / 3.8 - 6.5: 1 (WUXGA)



对焦范围: 4.0 - 40.0 m

投射比

- SX+ 4.10-7.10:1
- 1080 / WUXGA 3.80-6.50:1

**技术规格****FLD 3.8 - 6.5 : 1 (EN16)****一般规格**

工作F/#	F 2.1-2.66 电动光圈F# 2.1-6.5
变焦倍率	1.74 电动变焦和对焦
焦距	78.3-136.2 毫米
对焦范围	标准: 4m – 40m
自定义对焦范围	可扩展对焦范围, 请向销售了解详细信息
净重	2.5 kg
投射比例	DMD芯片 <ul style="list-style-type: none"><li>1080p /Wuxga 3.8-6.5:1</li><li>SXGA+ 4.1-7.1:1</li><li>720p 4.5-7.8.1</li><li>XGA 5.6-9.7:1</li></ul>
	图像尺寸公差 +/-5%

生成于: 29 May 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。