

# TransForm ECU-100

预先设定、易于使用的拼接显示系统控制单元



TransForm ECU-100是一个强大的Windows 7 64位版本控制器，能够驱动多个不同显示器类型的大型显示墙。这款功能强大的控制器通过巴可的OL系列显示单元可产生跨度达80个模块的通用操作画面，通过OVL系列显示单元甚至可产生达160个模块的通用操作画面。TransForm ECU-100符合所有要求全天候控制室视觉化的需求，易于安装和使用。该产品进行了预先设定，即取即用，确保简化和轻松设置。模拟视频的自动检测和 DVI/RGB 输入，使得该产品可以在不到一个小时内完全安装。

## 现场创建、保存和调用

TransForm ECU-100默认配置包括巴可显示控制软件，可从多个操作者桌面启动，能够让操作者现场创建、保存或调用布局。可将视频墙作为完全可伸缩窗口，在其上打开和操控所有信号源，而无需考虑单个屏幕边界。

## 兼容CMS

对TransForm ECU-100可选购高级巴可控制室管理套件（CMS）软件，该软件采用直观和易用的边栏实用程序，可在控制中心的操作者、管理者和其他授权人员之间进行协调。

TransForm ECU-100简介：

- 视频墙控制器，可满足所有典型需要
- 超大桌面用于大型通用操作画面
- 通过卓越画质避免误述图表和符号

- 可自由移动、调整大小的视频窗口
- 易于使用布局管理 · 标准巴可显示器控制软件 · 可选升级：巴可公司的控制室管理套件 (CMS) - 用于共享网络 PC 内容的软件 - 包括一个显示器，2 边栏和 20 个浏览器许可证
- 高性能及高可靠性，适于全天候应用
- 便于安装
- Microsoft Windows 7 64 位版本操作系统
- 可通过网络中的任何电脑操作

## 技术规格

## TRANSFORM ECU-100

### 一般规格

软件图像	<ul style="list-style-type: none"><li>标准巴可显示器控制</li><li>选购的巴可控制室管理套件 (CMS) (无串流视频支持)</li></ul>
------	--

CPU	Intel Quad 内核 CPU 2.66 GHz
内存	4GB 主内存
操作系统	Windows 7 终极64位版本
硬盘	RAID1 配置的双 500GB 硬盘
光学驱动器	DVD R/W
网络连接	2x1Gb/s LAN
电源	500 瓦冗余电源 (100-240伏, 50/60赫兹)
净重	每个底座26 千克(57.32 磅), 无扩展模板
机架	机架4U
尺寸	500毫米 x 177 毫米 x 439 毫米 / 19.69英寸 x 6.97英寸 x 17.28英寸

### 工作环境

温度范围	0-35摄氏度   32-95华氏度
------	--------------------

### 输入和输出的数量

DL-DVI输出	--
SL-DVI输出	更大 40 (支持环通)
模拟视频输入	更大 128
SL DVI/RGB输入	更大 32
DL DVI/RGB输入	更大16
SD MPEG2/MPEG4输入	--
JP2K输入	--

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。