


AC-ARS5

Bras mural haut de gamme



Le bras de fixation murale haut de gamme AC-ARS5 est conçu pour être utilisé avec les Smart Terminals de Barco dotés d'orifices de montage VESA normalisés. Sa longue portée, sa grande flexibilité et sa compatibilité très étendue permettent une installation au chevet du patient dans un chambre d'hôpital classique.

Facile à installer et à utiliser

Ce bras est doté d'un système de verrouillage avancé, qui facilite son installation par une seule personne, et d'un système de fixation VESA normalisé garantissant une compatibilité maximale. Un mécanisme d'inclinaison intelligent garantit la maniabilité du bras, permettant à l'utilisateur d'adopter la position la plus confortable pour lui lors de l'utilisation de l'interface tactile du terminal.

Parfaitement adapté à la chambre d'hôpital

L'habillage de l'AC-ARS5 est entièrement hermétique, ce qui en facilite le nettoyage et la désinfection et permet de garantir la sécurité du patient à tout instant. Sa conception élégante et profilée, et sa longue portée le rendent idéal pour une installation dans des chambres d'hôpital modernes.

Spécifications techniques

AC-ARSS

Spécifications générales

Matériau du corps	Aluminium et acier
Couleur	Barco White
Longueur	1 914 mm première section : 996 mm seconde section : 917 mm
Portée	1 914 mm
Hauteur	Hauteur réglable +25° à -55° par rapport à l'horizontale, 950 mm au total Vers le haut (+25°) : 324 mm vers le bas (-55°) 626 mm
Rotation	Charnière centrale : 330° Charnière de la tête du bras VESA : 330° Butées de rotation à l'intérieur des joints moulés
Inclinaison	Depuis l'horizontale : Vers le haut : 60° Vers le bas : -60°
Forces d'articulation supportées	Inférieur à 30 N
Mouvement	Déplacement fluide dans toutes les configurations d'articulation
Capacité de charge	4,0 kg -7,5 kg (réglable)
Poids du bras	9 kg
Capot	L'habillage ainsi que les gaines plastiques peuvent être nettoyés conformément aux normes médicales en vigueur.
Montage	Compatible avec la norme VESA 75x75 mm et 100x100 mm Capot de la tête du bras parfaitement adapté aux terminaux Barco
Gestion des câbles	L'ensemble du câblage est intégré au bras Alimentation CC, 1x Ethernet, 1x Appel services, 1x USB Câbles USB prenant en charge les périphériques USB offerts par Barco. Afin de garantir un fonctionnement correct, les clients doivent contacter Barco pour toute demande particulière concernant des dispositifs USB externes qu'ils souhaiteraient utiliser, et qu'il il peut être nécessaire de transmettre à Barco pour la réalisation des essais.)
Autre	La charnière de la tête du bras permet l'inclinaison du terminal, avec une amplitude de +/-50° vers le haut/bas Une tête de bras unique permet un alignement horizontal parfait (+/-5°) du terminal Mécanisme de verrouillage permettant une installation par une seule personne qualifiée Mise à la terre effectuée via une connexion électrique établi à travers le corps du bras. Compatible avec les boîtiers muraux Barco

Crée le : 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.