

FLM HD14

Трехчиповый цифровой проектор DLP с разрешением 1080p HD и яркостью 14000 люмен



14K
LUMENS



full HD
1920 X 1080P



Технические характеристики**FLM HD14****Общие характеристики**

Тип проектора	Трехчиповый цифровой DLP-проектор Full HD
Технология	0,95-дюймовый DMD™ x3
Разрешение	1920 x 1080
Яркость	14000 люмен по центру 13250 ANSI-люмен
Уровень контрастности	2100:1 2700:1 (высококонтрастный режим)
Однородность яркости	90%
Форматное соотношение	16:9
ScenergiX	Горизонтальное и вертикальное смешивание углов
Тип объектива	TLD+
Объективы	TLD+ 0.73:1 1.2:1 1.25-1.6:1 1.5-2.0:1 2.0-2.8:1 2.8-4.5:1 4.5-7.5:1 7.5-11.5:1
Сдвиг оптической линзы	По вертикали: от -10% до +110% По горизонтали: от -50% до +50% (на трансфокаторе)
Коррекция цвета	P7
Лампы	Ксеноновая лампа мощностью 3 кВт
Срок эксплуатации лампы	1000 часов
Транспортировка с лампой	Да
Экран лампы, быстрая замена	Да
Замена лампы заказчиком	Да
Гарантия на лампу (замена в месте эксплуатации/замена на заводе)	90 дней, 500 часов/пропорционально 750 часам
Ядро Sealed DLP™	Стандарт
Оптический затемнитель	Стандарт
Картинка в картинке (PiP)	Два источника одновременно
Ориентация	стол — потолок — сторона (книжная) — вертикальная
DMX 512	Дополнительно
WARP	Предустановленные значения + настройка
Встроенный веб-сервер	Не применимо
CLO (постоянная светоотдача)	Стандарт
Функция объемного изображения 3D ready (дополнительно)	Пассивный Infitec
Входы	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, композитное видео, S-Video); SDI/HDSDI
Факультативные входы	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, композитное видео, S-Video); SDI/HDSDI
Разрешения входного сигнала	От NTSC до UXGA (1600 x 1200), в т.ч. HD (1920 x 1080)
Максимальная частота обновления пикселей	165 МГц
Программные средства	Projector Toolset
Контроль	Проводное управление XLR + ИК, RS232
Соединение сети	10/100 base-T, разъем RJ-45
Требования к источнику питания	220-240 В/50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	3100 Вт
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	56 дБ(А)
Температура окружающей среды при эксплуатации	0-40 °C/32-104 °F
Влажность при эксплуатации	0-80% (без конденсата)
Рассеяние БТЕ	Не более 10577 БТЕ/ч
Габариты (WxLxH)	707 x 1025 x 548 мм 27,83 x 40,35 x 21,57 дюйма
Вес	99 кг (218,25 фунта)
Транспортировочные габариты	(ДхШхВ) 1200 x 980 x 760 мм 47,24 x 38,58 x 29,92 дюйма
Масса брутто отправляемого с завода груза	151 кг (333 фунта)
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной/проводной XLR пульт дистанционного управления повышенной прочности
Сертификаты	Соответствие UL1950 и EN60950, правилам и нормам FCC, часть 15 класс А и CE EN55022 класс А, RoHS
Гарантия	2 года

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

