

FLDX 0.8 - 1.21: 1 (EN66) 짧은 초점

WUXGA 0.75 - 1.13 : 1 WQXGA/4K 0.80 - 1.21 : 1 F80: 1.12 - 1.70 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80은 렌즈 어댑터 R9801442 필요)



초점 범위: 0.7 - 7.0m투사율

- WUXGA 0.75 - 1.13: 1
- WQXGA/4K 0.80 - 1.21: 1
- F80: 1.06 - 1.60 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80에는 렌즈 어댑터 R9801442가 필요합니다)
- F400-N4K: 0.71 - 1.06(개별 F400 렌즈 어댑터를 사용해야 함)

기술 사양

FLDX 0.8 - 1.21: 1 (EN66) 짧은 초점

일반사양	
작동 F값	F 2.4-3.29 메모리 포함 전동식 Iris F# 2.4-6.5
줌 비율	1.51 메모리 포함 전동식 줌 및 초점
플랫폼	F35, FL40, F70, F80* 및 F90 프로젝터 시리즈는 *렌즈 어댑터 R9801442가 필요합니다. F80 전용 투사 비율: 1.06 -1.60 : 1 (WQXGA/4K UHD)
배송 중량	4.0 kg
투사율	DMD 칩 WUXGA 0.75 -1.13 : 1 WQXGA 0.80 -1.21 : 1 이미지 크기 허용 오차 +/-2%
초점 거리	15.98-23.99 mm
초점 범위	0.7-7.0 m
중량	3.3kg

작성일: 16 Apr 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

