

可立享 CSE-200

适用于中小型会议室的无线演示系统



- 无线连接到中央屏幕
- 画面上更多 2 名用户
- 通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行共享
- 增强的安全功能
- 反控支持
- 集中管理
- 带有 2 个按钮

创造性是您组织的核心资产之一。使用可立享，您可以确保创意得到应有的重视。用户通过无线演示系统，可以直接在演示屏幕上分享他们的笔记本电脑或移动设备上的内容。无需线缆、无需设置、无需等待、直接加入。

了解更新可立享更新的新增功能

连接系统，脱颖而出

CSE-200 为小型和中型会议室提供可立享体验。任何人，包括访客，都可以立即通过单击操作进行连接和分享，无需任何培训。用户只需将一个 USB 供电的设备（可立享按钮）插入自己的 PC 或 Mac 并单击按钮，即可将他们笔记本电脑上的内容显示在会议室大屏幕上。使用可立享应用程序，用户还可以分享笔记本电脑、智能手机或平板电脑上的内容。确保在您的主机上安装更新固件，以便获得理想的桌面应用程序使用体验。

鼓励协作

CSE-200 专为企业部署而设计，提供了更出色的安全功能、更广泛的连接选项（包括针对非 HDCP 内容的 AirPlay 和 Google Cast 支持）、触控功能和集中管理。CSE-200 允许多达 2 人同时分享内容，确保与中央屏幕的直接连接性，并鼓励协作。为方便用户使用，CSE-200 的安全功能可设为三个预定义级别之一，具体视公司政策和需要而定。更后，设备的 API 确保轻松集成至公司网络。可立享还可以在会议室中启用反控功能。您可以在笔记本电脑上运行任何应用程序并从屏幕控制它。只需在屏幕上触摸几下，就能打开演示文稿、共享邮件和播放视频。专注于听众和内容，而不是您的演示工具。

CSE-200 是一种利用 ISO 27001 认证流程打造的产品。

将可立享 CSE-200 添加到固定会议室设置（例如 Microsoft Teams 或 Zoom 会议室）可提升 Microsoft Teams 和 Zoom 会议中的工作效率和协作。它将焦点从会议转回至真正的协作。

技术规格

可立享 CSE-200

一般规格

操作系统	Windows 10 32 位和 64 位 macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 和 10 (可立享应用程序) iOS 11、12 和 13 (可立享应用程序)
视频输出	1x HDMI
输出分辨率	1920x1080 @60Hz
音频	通过HDMI、模拟通过音频插孔3.5 mm、S/PDIF
AirPlay支持	iOS镜像 (AirPlay) 从iOS 9.0到iOS 12/ Mac OS 10.14
支持Google Cast	Android 8.1 Oreo
帧数	更大30 fps
屏幕上同时显示的源数	2
同时连接数量	16
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	通过 ClickShare 应用程序或使用 AirPlay / Google Cast 共享适用于 Android 和 iOS 设备的文档、浏览器和摄像机。
扩展桌面	可用 (取决于您的操作系统)。可能需要ClickShare扩展包。
验证协议	独立模式里的WPA2-PSK 网络集成模式里的WPA2-PSK或IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
范围	通过信号强度调制调节, 可立享按钮和可立享主机之间更长为30米 (100英尺)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (不支持 DFS 通道)
连接	1x 以太网 LAN 100Mbit 2x (背面) + 1x USB (正面) 迷你插槽 (3.5 mm) 上的音频模拟线路输出、数字 S/PDIF
噪音级别	无风扇
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0至90%相对湿度, 无冷凝 操作: 0至85%相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington锁定
认证	FCC/CE
保修期	3 年标准 可以延保至 5 年
*注意	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base单元尺寸

尺寸 (HxWxD)	205 毫米 x 115 毫米 x 45 毫米 (不含天线) /8.1 英寸 x 4.5 英寸 x 1.8 英寸 205 毫米 x 150 毫米 x 135 毫米 (含天线) /8.1 英寸 x 5.9 英寸 x 5.3 英寸
电源	标准110/220 V AC插头, 以太网供电 (PoE Plus)
功率消耗	运行: 6W (典型) /18W (更大) 待机: 2.6W (节能待机) /0.4W (深度待机)
净重	600克 / 1.32磅

生成于: 04 Dec 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。