

# QSD(1.2:1) Lens



**技术规格****QSD(1.2:1) LENS****一般规格**

失真	< 1%
EFL	258 mm / 10.16"
长度	135 mm / 5.3"
更大直径	135 mm / 5.3"
净重	3.0 kg / 7.7 lbs
投影距离	1.5 - 7.5 m / 57 - 296"
相对亮度	102%
分辨率	MTF > 65% @ 2.4 lp / mm 6 lp / "
屏幕宽度	1 - 6 m / 39 - 236"
投射比例	1.2

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。