

FLDX 0.61 : 1 (EN67)

Distância de foco: 0,5-4,0 m
 Razão de alcance

 WUXGA 0.57:1
 WQXGA/4K 0.61:1
 F80: 0.85:1 (WQXGA/4K UHD)
 (F80 requer adaptador de lente R9801442)

Distância de foco: 0,5 - 4,0 m

Razão de alcance

- WUXGA 0,57:1
- WQXGA/4K 0,61:1
- F80: 0,85:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requer adaptador de lente R9801442)
- F400-HR: 0,53:1 (4K nativo) (requer o uso de adaptadores de lente F400 individuais.)

Especificações técnicas**FLDX 0.61 : 1 (EN67)****Especificações gerais**

Plataformas	Para projetores das séries F35, Fx40, Fx70, F80*, F90 e F400 *requer adaptador de lente R9801442. Taxa de projeção específica F80: 0.85:1 (WQXGA/4K UHD)
F/nº em funcionamento	F 2.1 Íris motorizada F#2,1-6,0 com memória
Taxa de zoom	Sem zoom Foco motorizado com memória
Comprimento de foco	12,6 mm
Faixa de Foco	0,5-4,0 m
Peso	~5,4 kg
Peso de expedição	~6,0 kg
Razão de alcance	DMD chip WUXGA 0.57:1 WQXGA 0.61:1 Tolerância de +/-2% para o tamanho da imagem

Gerada em: 05 Nov 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.